

진공 카트리지

시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC252

▶ 제품의 장점



▶ 높은 효율성

낮은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하여 효율적인 작동을 실현합니다.

▶ 가볍고 콤팩트함

공간을 절약하며 통합할 수 있도록 특히 콤팩트하고 가벼운 구조로 설계되었습니다.

▶ 압축 공기 압력 변동 시에도 안정적

압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 안정적인 진공 발생이 가능합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키



ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
시리즈	설비 버전	진공 카트리지 유형	진공 카트리지 단수	체크 밸브	고정 캡 / 소음기

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터			
	ZVC252	ZVC252-HP1M22	ZVC252-NRV	ZVC252-NRV-HP1M22
최대 진공 레벨 [kPa]	-94	-94	-94	-94
유량 [l/min]	113	113	113	113
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.009	0.016	0.009	0.016
진공 카트리지 유형	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄	미니 프리미엄
진공 카트리지 단수	2	2	2	2
연결부 나사산		M22 외부		M22 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요
마운팅 유형		고정 캡		고정 캡
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7
5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min]	77	77	77	77
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	84	84	84	84
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


▶ 도표

ZVC252




▶ 기술 도면

ZVC252




ZVC252-HP1M22



① 고정부

ZVC252-NRV



ZVC252-NRV-HP1M22

