

CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC

▶ AVANTAGES PRODUIT



▶ Performant

- Débit volumétrique : 16 l/min - 362 l/min
- Consommation d'air : 10 l/min - 152 l/min
- Niveau de vide max. : -95 kPa

▶ Cartouche haute performance

Solution compacte et puissante pour une production de vide efficace.

▶ Homologations: LABS / REACH / RoHS

▶ CLÉ DE PRODUIT

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Série	Modèle	Type de cartouche à vide	Nombre d'étages de la cartouche à vide	Clapet anti-retour	Capuchon de maintien / Silencieux

▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	▶ Caractéristiques techniques									
	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Consommation d'air à 5,5 bar [l/min]	Consommation d'air à 6 bar [l/min]	Clapet anti-retour	Silencieux	Pression de service max. [bar]	Poids [kg]
ZVC102	-83	16	10				Non	Non	7	0.001
ZVC102-HP1M7	-83	16	10				Non	Non	7	0.002
ZVC202	-90	41	20	32			Non	Non	7	0.003
ZVC202-HP1M14	-90	41	20	32			Non	Non	7	0.009
ZVC202-NRV	-90	41	20	32			Oui	Non	7	0.003
ZVC202-NRV-HP1M14	-90	41	20	32			Oui	Non	7	0.009
ZVC203	-90	85	20	32			Non	Non	7	0.006
ZVC203-DS1M15	-90	85	20	32			Non	Non	7	0.018
ZVC203-FS1M16	-90	85	20	32			Non	Non	7	0.013
ZVC203-NRV	-90	85	20	32			Oui	Non	7	0.006
ZVC203-NRV-DS1M15	-90	85	20	32			Oui	Non	7	0.018
ZVC203-NRV-FS1M16	-90	85	20	32			Oui	Non	7	0.013
ZVC203-NRV-TS1M14	-90	85	20	32			Oui	Non	7	0.024
ZVC203-NRV-TS1M15	-90	85	20	32			Oui	Non	7	0.021
ZVC203-TS1M14	-90	85	20	32			Non	Non	7	0.024
ZVC203-TS1M15	-90	85	20	32			Non	Non	7	0.021
ZVC252	-94	113			77	84	Non	Non	7	0.009
ZVC252-HP1M22	-94	113			77	84	Non	Non	7	0.016
ZVC252-NRV	-94	113			77	84	Oui	Non	7	0.009
ZVC252-NRV-HP1M22	-94	113			77	84	Oui	Non	7	0.016
ZVC253	-94	146			77	84	Non	Non	7	0.015
ZVC253-FS1M25	-94	146			77	84	Non	Non	7	0.043
ZVC253-HP2M22	-94	146			77	84	Non	Non	7	0.036
ZVC253-NRV	-94	146			77	84	Oui	Non	7	0.015
ZVC253-NRV-FS1M25	-94	146			77	84	Oui	Non	7	0.043
ZVC253-NRV-HP2M22	-94	146			77	84	Oui	Non	7	0.036
ZVC253-NRV-S1M25	-94	146			77	84	Oui	Non	7	0.041

► **Caractéristiques techniques**



N° de commande	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Consommation d'air à 5,5 bar [l/min]	Consommation d'air à 6 bar [l/min]	Clapet anti-retour	Silencieux	Pression de service max. [bar]	Poids [kg]
ZVC253-S1M25	-94	146			77	84	Non	Non	7	0.041
ZVC302	-92	171	97	152			Non	Non	7	0.013
ZVC302-HP1M25	-92	171	97	152			Non	Non	7	0.044
ZVC302-NRV	-92	171	97	152			Oui	Non	7	0.013
ZVC302-NRV-HP1M25	-92	171	97	152			Oui	Non	7	0.044
ZVCL302	-75	200		70		104	Non	Non	7	0.013
ZVCL302-HP1M25	-75	200		70		104	Non	Non	7	0.044
ZVCL302-NRV	-75	200		70		104	Oui	Non	7	0.013
ZVCL302-NRV-HP1M25	-75	200		70		104	Oui	Non	7	0.044
ZVC303	-92	341	97	152			Non	Non	7	0.025
ZVC303-HP2M25	-92	341	97	152			Non	Non	7	0.084
ZVC303-NRV	-92	341	97	152			Oui	Non	7	0.025
ZVC303-NRV-HP2M25	-92	341	97	152			Oui	Non	7	0.084
ZVC303-NRV-TS1M25	-92	341	97	152			Oui	Non	7	0.1
ZVC303-TS1M25	-92	341	97	152			Non	Non	7	0.1
ZVCL303	-75	362		70		104	Non	Non	7	0.025
ZVCL303-HP2M25	-75	362		70		104	Non	Non	7	0.084
ZVCL303-NRV	-75	362		70		104	Oui	Non	7	0.025
ZVCL303-NRV-HP2M25	-75	362		70		104	Oui	Non	7	0.084
ZVCL303-NRV-TS1M25	-75	362		70		104	Oui	Non	7	0.1
ZVCL303-TS1M25	-75	362		70		104	Non	Non	7	0.1
ZVCX303	-95	310				140	Non	Non	7	0.025
ZVCX303-HP2M25	-95	310				140	Non	Non	7	0.084
ZVCX303-NRV	-95	310				140	Oui	Non	7	0.025
ZVCX303-NRV-HP2M25	-95	310				140	Oui	Non	7	0.084
ZVCX303-NRV-TS1M25	-95	310				140	Oui	Non	7	0.084
ZVCX303-TS1M25	-95	310				140	Non	Non	7	0.084

CARTOUCHE À VIDE



SÉRIE ZVC

▶ DIAGRAMMES



ZVC102





ZVC202





ZVC203





ZVC252





ZVC253





ZVC302



ZVCL302





ZVC303





CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC

ZVCL303




ZVCX303




► DESSINS TECHNIQUES

ZVC202




① Fixation

ZVC203-DS1M15




① Fixation

ZVC252-HP1M22




① Fixation

ZVC302-HP1M25




① Fixation

ZVCL302-HP1M25




① Fixation

ZVC303-HP2M25




① Fixation

ZVCL303-HP2M25



① Fixation

ZVCX303-HP2M25



① Fixation