

# 진공 카트리지 시리즈 ZVC

## ▶ 제품의 장점



### ▶ 고성능

- 볼륨 흐름: 16 l/min - 362 l/min
- 공기 소비량: 10 l/min - 152 l/min
- 최대 진공 레벨: -95kPa

### ▶ 고성능 카트리지

효율적인 진공 생성을 위한 컴팩트하고 강력한 솔루션입니다.

### ▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

## ▶ 제품 키

|            |          |            |               |            |               |
|------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| <b>ZVC</b> | <b>X</b> | <b>30</b>  | <b>3</b>      | <b>NRV</b> | <b>HP2M25</b> |
| 시리즈        | 설비 버전    | 진공 카트리지 유형 | 진공 카트리지 단 계 수 | 역류 방지 밸브   | 고정 캡/소음기      |

## ▶ 기술 데이터



| 주문번호              | ▶ 기술 데이터       |            |                          |                        |                          |                        |          |     |                |         |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----|----------------|---------|
|                   | 최대 진공 레벨 [kPa] | 유량 [l/min] | 2.2bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 4bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 6bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 역류 방지 밸브 | 소음기 | 최대 작동 압력 [bar] | 무게 [kg] |
| ZVC102            | -83            | 16         | 10                       |                        |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.001   |
| ZVC102-HP1M7      | -83            | 16         | 10                       |                        |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.002   |
| ZVC202            | -90            | 41         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.003   |
| ZVC202-HP1M14     | -90            | 41         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.009   |
| ZVC202-NRV        | -90            | 41         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.003   |
| ZVC202-NRV-HP1M14 | -90            | 41         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.009   |
| ZVC203            | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.006   |
| ZVC203-DS1M15     | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.018   |
| ZVC203-FS1M16     | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVC203-NRV        | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.006   |
| ZVC203-NRV-DS1M15 | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.018   |
| ZVC203-NRV-FS1M16 | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVC203-NRV-TS1M14 | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.024   |
| ZVC203-NRV-TS1M15 | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.021   |
| ZVC203-TS1M14     | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.024   |
| ZVC203-TS1M15     | -90            | 85         | 20                       | 32                     |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.021   |
| ZVC252            | -94            | 113        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.009   |
| ZVC252-HP1M22     | -94            | 113        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.016   |
| ZVC252-NRV        | -94            | 113        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.009   |
| ZVC252-NRV-HP1M22 | -94            | 113        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.016   |
| ZVC253            | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.015   |
| ZVC253-FS1M25     | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.043   |
| ZVC253-HP2M22     | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.036   |
| ZVC253-NRV        | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.015   |
| ZVC253-NRV-FS1M25 | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.043   |
| ZVC253-NRV-HP2M22 | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.036   |
| ZVC253-NRV-S1M25  | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 예        | 아니요 | 7              | 0.041   |

| 주문번호               | ▶ 기술 데이터       |            |                          |                        |                          |                        |          |     |                |         |
|--------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-----|----------------|---------|
|                    | 최대 진공 레벨 [kPa] | 유량 [l/min] | 2.2bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 4bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 6bar에서의 공기 소비량 [l/min] | 역류 방지 밸브 | 소음기 | 최대 작동 압력 [bar] | 무게 [kg] |
| ZVC253-S1M25       | -94            | 146        |                          |                        | 77                       | 84                     | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.041   |
| ZVC302             | -92            | 171        | 97                       | 152                    |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVC302-HP1M25      | -92            | 171        | 97                       | 152                    |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.044   |
| ZVC302-NRV         | -92            | 171        | 97                       | 152                    |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVC302-NRV-HP1M25  | -92            | 171        | 97                       | 152                    |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.044   |
| ZVCL302            | -75            | 200        |                          | 70                     |                          | 104                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVCL302-HP1M25     | -75            | 200        |                          | 70                     |                          | 104                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.044   |
| ZVCL302-NRV        | -75            | 200        |                          | 70                     |                          | 104                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.013   |
| ZVCL302-NRV-HP1M25 | -75            | 200        |                          | 70                     |                          | 104                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.044   |
| ZVC303             | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVC303-HP2M25      | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVC303-NRV         | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVC303-NRV-HP2M25  | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVC303-NRV-TS1M25  | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 예        | 아니요 | 7              | 0.1     |
| ZVC303-TS1M25      | -92            | 341        | 97                       | 152                    |                          |                        | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.1     |
| ZVCL303            | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVCL303-HP2M25     | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVCL303-NRV        | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVCL303-NRV-HP2M25 | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVCL303-NRV-TS1M25 | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.1     |
| ZVCL303-TS1M25     | -75            | 362        |                          | 70                     |                          | 104                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.1     |
| ZVCX303            | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVCX303-HP2M25     | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVCX303-NRV        | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.025   |
| ZVCX303-NRV-HP2M25 | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVCX303-NRV-TS1M25 | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 예        | 아니요 | 7              | 0.084   |
| ZVCX303-TS1M25     | -95            | 310        |                          |                        |                          | 140                    | 아니요      | 아니요 | 7              | 0.084   |



# 진공 카트리지 시리즈 ZVC

## ▶ 도표



### ZVC102





### ZVC202





### ZVC203





### ZVC252





**ZVC253**





**ZVC302**



**ZVCL302**





**ZVC303**





# 진공 카트리지 시리즈 ZVC

## ZVCL303




## ZVCX303




## 기술 도면

### ZVC202




① 고정부

### ZVC203-DS1M15




① 고정부

### ZVC252-HP1M22




① 고정부

**ZVC302-HP1M25**




① 고정부

**ZVCL302-HP1M25**




① 고정부

**ZVC303-HP2M25**




① 고정부

**ZVCL303-HP2M25**



① 고정부

**ZVCX303-HP2M25**



① 고정부