

真空筒 ZVC 系列

▶ 产品优点



▶ 性能强劲

- 流量: 16 l/min - 362 l/min
- 空气消耗量: 10 l/min - 152 l/min
- 最大真空度: -95 kPa

▶ 高性能滤芯

结构紧凑、功能强大的高效真空解决方案。

▶ 认证: LABS / REACH / RoHS

▶ 产品代码

| ZVC | X | 30 | 3 | NRV | HP2M25 |
|-----|----|-------|--------|-----|---------|
| 系列 | 规格 | 真空筒类型 | 级数 真空筒 | 止回阀 | 固定盖/消音器 |

▶ 技术数据

| 订购编号 | ▶ 技术数据 | | | | | | | | 重量 [kg] | |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|---------|--------------|
| | 最大真空度 [kPa] | 体积流量 [l/min] | 2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 5.5 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 止回阀 | 消音器 | | 最大操作气压 [bar] |
| ZVC102 | -83 | 16 | 10 | | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.001 |
| ZVC102-HP1M7 | -83 | 16 | 10 | | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.002 |
| ZVC202 | -90 | 41 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.003 |
| ZVC202-HP1M14 | -90 | 41 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.009 |
| ZVC202-NRV | -90 | 41 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.003 |
| ZVC202-NRV-HP1M14 | -90 | 41 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.009 |
| ZVC203 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.006 |
| ZVC203-DS1M15 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.018 |
| ZVC203-FS1M16 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVC203-NRV | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.006 |
| ZVC203-NRV-DS1M15 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.018 |
| ZVC203-NRV-FS1M16 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVC203-NRV-TS1M14 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.024 |
| ZVC203-NRV-TS1M15 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.021 |
| ZVC203-TS1M14 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.024 |
| ZVC203-TS1M15 | -90 | 85 | 20 | 32 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.021 |
| ZVC252 | -94 | 113 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.009 |
| ZVC252-HP1M22 | -94 | 113 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.016 |
| ZVC252-NRV | -94 | 113 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.009 |
| ZVC252-NRV-HP1M22 | -94 | 113 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.016 |
| ZVC253 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.015 |
| ZVC253-FS1M25 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.043 |
| ZVC253-HP2M22 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.036 |
| ZVC253-NRV | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.015 |
| ZVC253-NRV-FS1M25 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.043 |
| ZVC253-NRV-HP2M22 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.036 |
| ZVC253-NRV-S1M25 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 是 | 没有 | 7 | 0.041 |



| 订购编号 | ▶ 技术数据 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------|---------|
| | 最大真空度 [kPa] | 体积流量 [l/min] | 2.2 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 5.5 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 6 bar 压力下的空气消耗量 [l/min] | 止回阀 | 消音器 | 最大操作气压 [bar] | 重量 [kg] |
| ZVC253-S1M25 | -94 | 146 | | | 77 | 84 | 没有 | 没有 | 7 | 0.041 |
| ZVC302 | -92 | 171 | 97 | 152 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVC302-HP1M25 | -92 | 171 | 97 | 152 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.044 |
| ZVC302-NRV | -92 | 171 | 97 | 152 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVC302-NRV-HP1M25 | -92 | 171 | 97 | 152 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.044 |
| ZVCL302 | -75 | 200 | | 70 | | 104 | 没有 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVCL302-HP1M25 | -75 | 200 | | 70 | | 104 | 没有 | 没有 | 7 | 0.044 |
| ZVCL302-NRV | -75 | 200 | | 70 | | 104 | 是 | 没有 | 7 | 0.013 |
| ZVCL302-NRV-HP1M25 | -75 | 200 | | 70 | | 104 | 是 | 没有 | 7 | 0.044 |
| ZVC303 | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVC303-HP2M25 | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVC303-NRV | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVC303-NRV-HP2M25 | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVC303-NRV-TS1M25 | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 是 | 没有 | 7 | 0.1 |
| ZVC303-TS1M25 | -92 | 341 | 97 | 152 | | | 没有 | 没有 | 7 | 0.1 |
| ZVCL303 | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 没有 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVCL303-HP2M25 | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 没有 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVCL303-NRV | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 是 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVCL303-NRV-HP2M25 | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 是 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVCL303-NRV-TS1M25 | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 是 | 没有 | 7 | 0.1 |
| ZVCL303-TS1M25 | -75 | 362 | | 70 | | 104 | 没有 | 没有 | 7 | 0.1 |
| ZVCX303 | -95 | 310 | | | | 140 | 没有 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVCX303-HP2M25 | -95 | 310 | | | | 140 | 没有 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVCX303-NRV | -95 | 310 | | | | 140 | 是 | 没有 | 7 | 0.025 |
| ZVCX303-NRV-HP2M25 | -95 | 310 | | | | 140 | 是 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVCX303-NRV-TS1M25 | -95 | 310 | | | | 140 | 是 | 没有 | 7 | 0.084 |
| ZVCX303-TS1M25 | -95 | 310 | | | | 140 | 没有 | 没有 | 7 | 0.084 |

真空筒



ZVC 系列

▶ 图表



ZVC102





ZVC202





ZVC203





ZVC252





ZVC253





ZVC302



ZVCL302





ZVC303





真空筒

ZVC 系列

ZVCL303




ZVCX303




技术图纸

ZVC202




① 固定

ZVC203-DS1M15




① 固定

ZVC252-HP1M22




① 固定

ZVC302-HP1M25




① 固定

ZVCL302-HP1M25




① 固定

ZVC303-HP2M25




① 固定

ZVCL303-HP2M25



① 固定

ZVCX303-HP2M25



① 固定