

진공 카트리지

시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303

▶ 제품의 장점



▶ 높은 효율성

낮은 압축 공기 소비량으로 높은 진공 유량을 제공하여 효율적인 작동을 실현합니다.

▶ 가볍고 콤팩트함

공간을 절약하며 통합할 수 있도록 특히 콤팩트하고 가벼운 구조로 설계되었습니다.

▶ 압축 공기 압력 변동 시에도 안정적

압축 공기 압력이 변동하거나 떨어지는 상황에서도 안정적인 진공 발생이 가능합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
시리즈	설비 버전	진공 카트리지 유형	진공 카트리지 단수	체크 밸브	고정 캡 / 소음기

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZVC303	ZVC303-HP2M25	ZVC303-NRV	ZVC303-NRV-HP2M25	ZVC303-NRV-TS1M25	ZVC303-TS1M25
최대 진공 레벨 [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
유량 [l/min]	341	341	341	341	341	341
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
진공 카트리지 유형	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					양방향 소음기	양방향 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
마운팅 유형		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
2.2bar에서의 공기 소비량 [l/min]	97	97	97	97	97	97
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	152	152	152	152	152	152
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
최대 진공 레벨 [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
유량 [l/min]	362	362	362	362	362	362
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
진공 카트리지 유형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형	미디 L형
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					양방향 소음기	양방향 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
마운팅 유형		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	70	70	70	70	70	70
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	104	104	104	104	104	104
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



주문번호	▶ 기술 데이터					
	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
최대 진공 레벨 [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
유량 [l/min]	310	310	310	310	310	310
디지털 진공 스위치	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
공기 절약 기능	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
무게 [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
진공 카트리지 유형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형	미디 X형
진공 카트리지 단수	3	3	3	3	3	3
연결부 나사산		M25 외부		M25 외부	M25 외부	M25 외부
공기 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
솔레노이드 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
체크 밸브	아니요	아니요	예	예	예	아니요
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
소음기 유형					양방향 소음기	양방향 소음기
진공 필터	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
마운팅 유형		고정 캡		고정 캡		
최대 작동 압력 [bar]	7	7	7	7	7	7
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	140	140	140	140	140	140
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

진공 카트리지



시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303

▶ 도표



ZVC303



ZVCL303




ZVCX303




▶ 기술 도면

ZVC303




ZVC303-HP2M25




① 고정부


ZVC303-NRV




ZVC303-NRV-HP2M25




ZVC303-NRV-TS1M25




ZVC303-TS1M25




ZVCL303




ZVCL303-HP2M25



ZVCL303-NRV




ZVCL303-NRV-HP2M25




진공 카트리지

시리즈 ZVC | 설비 크기 ZVC303


ZVCL303-NRV-TS1M25




ZVCL303-TS1M25



ZVCX303




ZVCX303-HP2M25




① 고정부


ZVCX303-NRV



ZVCX303-NRV-HP2M25



ZVCX303-NRV-TS1M25



ZVCX303-TS1M25

