


FILTRO A VUOTO

SERIE ZVF

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- Applicazione universale
- Gli elementi filtranti sono facili e veloci da sostituire
- Varie dimensioni disponibili

► CODICE PRODOTTO


ZVF	MF	34F	P
Serie	Tipo di filtro	Connessione per vuoto	Materiale filtrante

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici									
	Tipo di connessione	Connessione per vuoto	Tipo di filtro	Materiale filtrante	Velocità di filtraggio [µm]	Superficie del filtro [mm²]	Volume del filtro interno [cm³]	Altezza del serbatoio del filtro [mm]	Temperatura di esercizio [°C]	Peso [kg]
ZVF-IF-04-05	A spinta	4 mm	In linea	Poliesteri	20	5.5	4		0 ... +60	0.004
ZVF-IF-06-07	A spinta	6 mm	In linea	Poliesteri	10	7.5			0 ... +60	0.025
ZVF-IF-08-12	A spinta	8 mm	In linea	Poliesteri	10	12.5			0 ... +60	0.04
ZVF-IF-38F-11	Filetto	G3/8" interna	In linea	Poliesteri	20	11.5	20		0 ... +60	0.014
ZVF-MF-01F-P	Filetto	G1" interno	Mega	Poliesteri	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	Filetto	G2" interno	Mega	Poliesteri	5		6500		-26 ... +104	4.9
ZVF-MF-15F-P	Filetto	G1 1/2" interno	Mega	Poliesteri	5		3000		-26 ... +104	2.1
ZVF-MF-34F-P	Filetto	G3/4" interno	Mega	Poliesteri	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	Filetto	G1/2" interna	Pompa	Poliesteri	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-34F	Filetto	G3/4" interno	Pompa	Poliesteri	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-38F	Filetto	G3/8" interna	Pompa	Poliesteri	5		35		-26 ... +104	0.087
ZVF-TF-01F-118	Filetto	G1" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		495	118	-20 ... +100	0.62
ZVF-TF-01F-154	Filetto	G1" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		675	154	-20 ... +100	0.69
ZVF-TF-12F-141	Filetto	G1/2" interna	Serbatoio	Poliesteri	20		269	141	-20 ... +100	0.27
ZVF-TF-12F-96	Filetto	G1/2" interna	Serbatoio	Poliesteri	20		205	96	-20 ... +100	0.23
ZVF-TF-15F-118	Filetto	G1 1/2" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		495	118	-20 ... +100	0.57
ZVF-TF-15F-154	Filetto	G1 1/2" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		675	154	-20 ... +100	0.64
ZVF-TF-34F-141	Filetto	G3/4" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		269	141	-20 ... +100	0.26
ZVF-TF-34F-96	Filetto	G3/4" interno	Serbatoio	Poliesteri	20		205	96	-20 ... +100	0.21
ZVF-TF-38F-141	Filetto	G3/8" interna	Serbatoio	Poliesteri	20		269	141	-20 ... +100	0.29
ZVF-TF-38F-96	Filetto	G3/8" interna	Serbatoio	Poliesteri	20		205	96	-20 ... +100	0.23


► DISEGNI TECNICI

ZVF-IF-04-05




① Fissaggio

ZVF-IF-06-07




① Fissaggio

ZVF-IF-08-12




① Fissaggio

ZVF-IF-38F-11



① Fissaggio

ZVF-MF




① Fissaggio

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146.4	G1" interno
ZVF-MF-02F-P	254.6	127.3	193	224.5	G2" interno
ZVF-MF-15F-P	171	114.5	170	187	G1 1/2" interno
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146.4	G3/4" interno

FILTRO A VUOTO

SERIE ZVF


ZVF-PF



① Fissaggio

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	G1/2" interna
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" interno
ZVF-PF-38F	37	33	50	13.5	10	30	G3/8" interna

ZVF-TF



① Fissaggio

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182.5	30.7	126	70	64	68	G1" interno
ZVF-TF-01F-154	219.5	30.7	126	70	64	68	G1" interno
ZVF-TF-12F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" interna
ZVF-TF-12F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" interna
ZVF-TF-15F-118	182.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" interno
ZVF-TF-15F-154	219.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" interno
ZVF-TF-34F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" interno
ZVF-TF-34F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" interno
ZVF-TF-38F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" interna
ZVF-TF-38F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" interna