

진공 필터 시리즈 ZVF

▶ 제품의 장점



- ▶ 범용으로 사용 가능
- ▶ 필터 요소는 빠르고 쉽게 변경할 수 있습니다.
- ▶ 다양한 사이즈 제공

▶ 제품 키


ZVF	MF	34F	P
시리즈	필터 유형	진공 연결	필터 재료

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터									
	연결부 종류	진공 연결	필터 유형	필터 재료	필터 속도 [µm]	필터 표면 [mm²]	내부 필터 볼륨 [cm³]	필터 탱크의 높이 [mm]	작동 온도 [°C]	무게 [kg]
ZVF-IF-04-05	푸시인	4 mm	인라인	폴리에스테르	20	5.5	4		0 ... +60	0.004
ZVF-IF-06-07	푸시인	6 mm	인라인	폴리에스테르	10	7.5			0 ... +60	0.025
ZVF-IF-08-12	푸시인	8 mm	인라인	폴리에스테르	10	12.5			0 ... +60	0.04
ZVF-IF-38F-11	스레드	G3/8" 내부	인라인	폴리에스테르	20	11.5	20		0 ... +60	0.014
ZVF-MF-01F-P	스레드	G1" 내부	Mega	폴리에스테르	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	스레드	G2" 내부	Mega	폴리에스테르	5		6500		-26 ... +104	4.9
ZVF-MF-15F-P	스레드	G1 1/2" 내부	Mega	폴리에스테르	5		3000		-26 ... +104	2.1
ZVF-MF-34F-P	스레드	G3/4" 내부	Mega	폴리에스테르	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	스레드	G1/2" 내부	펌프	폴리에스테르	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-34F	스레드	G3/4" 내부	펌프	폴리에스테르	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-38F	스레드	G3/8" 내부	펌프	폴리에스테르	5		35		-26 ... +104	0.087
ZVF-TF-01F-118	스레드	G1" 내부	탱크	폴리에스테르	20		495	118	-20 ... +100	0.62
ZVF-TF-01F-154	스레드	G1" 내부	탱크	폴리에스테르	20		675	154	-20 ... +100	0.69
ZVF-TF-12F-141	스레드	G1/2" 내부	탱크	폴리에스테르	20		269	141	-20 ... +100	0.27
ZVF-TF-12F-96	스레드	G1/2" 내부	탱크	폴리에스테르	20		205	96	-20 ... +100	0.23
ZVF-TF-15F-118	스레드	G1 1/2" 내부	탱크	폴리에스테르	20		495	118	-20 ... +100	0.57
ZVF-TF-15F-154	스레드	G1 1/2" 내부	탱크	폴리에스테르	20		675	154	-20 ... +100	0.64
ZVF-TF-34F-141	스레드	G3/4" 내부	탱크	폴리에스테르	20		269	141	-20 ... +100	0.26
ZVF-TF-34F-96	스레드	G3/4" 내부	탱크	폴리에스테르	20		205	96	-20 ... +100	0.21
ZVF-TF-38F-141	스레드	G3/8" 내부	탱크	폴리에스테르	20		269	141	-20 ... +100	0.29
ZVF-TF-38F-96	스레드	G3/8" 내부	탱크	폴리에스테르	20		205	96	-20 ... +100	0.23


▶ 기술 도면

ZVF-IF-04-05




① 고정부

ZVF-IF-06-07




① 고정부

ZVF-IF-08-12



① 고정부

ZVF-IF-38F-11



① 고정부

ZVF-MF




① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146.4	G1" 내부
ZVF-MF-02F-P	254.6	127.3	193	224.5	G2" 내부
ZVF-MF-15F-P	171	114.5	170	187	G1 1/2" 내부
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146.4	G3/4" 내부

진공 필터 시리즈 ZVF


ZVF-PF



① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	G1/2" 내부
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" 내부
ZVF-PF-38F	37	33	50	13.5	10	30	G3/8" 내부

ZVF-TF



① 고정부

모델	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182.5	30.7	126	70	64	68	G1" 내부
ZVF-TF-01F-154	219.5	30.7	126	70	64	68	G1" 내부
ZVF-TF-12F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 내부
ZVF-TF-12F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 내부
ZVF-TF-15F-118	182.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" 내부
ZVF-TF-15F-154	219.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" 내부
ZVF-TF-34F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" 내부
ZVF-TF-34F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" 내부
ZVF-TF-38F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 내부
ZVF-TF-38F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 내부