


VÁKUOVÝ FILTER

SÉRIA ZVF

► VÝHODY VÝROBKU



- Univerzálne použitie
- Filtračné prvky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť
- K dispozícii sú rôzne veľkosti

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZVF	MF	34F	P
Séria	Typ filtra	Vákuová prípojka	Materiál filtra

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje									
	Druh pripojenia	Vákuová prípojka	Typ filtra	Materiál filtra	Rýchlosť filtrovania [μm]	Povrch filtra [mm²]	Objem vnútorného filtra [cm³]	Výška filtračnej nádrže [mm]	Prevádzková teplota [°C]	Hmotnosť [kg]
ZVF-IF-04-05	Push-In	4 mm	Inline	Polyester	20	5,5	4		0 ... +60	0,004
ZVF-IF-06-07	Push-In	6 mm	Inline	Polyester	10	7,5			0 ... +60	0,025
ZVF-IF-08-12	Push-In	8 mm	Inline	Polyester	10	12,5			0 ... +60	0,04
ZVF-IF-38F-11	Závit	Vnútorný G3/8"	Inline	Polyester	20	11,5	20		0 ... +60	0,014
ZVF-MF-01F-P	Závit	G1" vnútri	Mega	Polyester	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	Závit	G2" vnútri	Mega	Polyester	5		6500		-26 ... +104	4,9
ZVF-MF-15F-P	Závit	G1 1/2" vnútri	Mega	Polyester	5		3000		-26 ... +104	2,1
ZVF-MF-34F-P	Závit	G3/4" vnútri	Mega	Polyester	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	Závit	Vnútorný G1/2"	Čerpadlo	Polyester	5		150		-26 ... +104	0,21
ZVF-PF-34F	Závit	G3/4" vnútri	Čerpadlo	Polyester	5		150		-26 ... +104	0,21
ZVF-PF-38F	Závit	Vnútorný G3/8"	Čerpadlo	Polyester	5		35		-26 ... +104	0,087
ZVF-TF-01F-118	Závit	G1" vnútri	Nádrž	Polyester	20		495	118	-20 ... +100	0,62
ZVF-TF-01F-154	Závit	G1" vnútri	Nádrž	Polyester	20		675	154	-20 ... +100	0,69
ZVF-TF-12F-141	Závit	Vnútorný G1/2"	Nádrž	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0,27
ZVF-TF-12F-96	Závit	Vnútorný G1/2"	Nádrž	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0,23
ZVF-TF-15F-118	Závit	G1 1/2" vnútri	Nádrž	Polyester	20		495	118	-20 ... +100	0,57
ZVF-TF-15F-154	Závit	G1 1/2" vnútri	Nádrž	Polyester	20		675	154	-20 ... +100	0,64
ZVF-TF-34F-141	Závit	G3/4" vnútri	Nádrž	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0,26
ZVF-TF-34F-96	Závit	G3/4" vnútri	Nádrž	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0,21
ZVF-TF-38F-141	Závit	Vnútorný G3/8"	Nádrž	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0,29
ZVF-TF-38F-96	Závit	Vnútorný G3/8"	Nádrž	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0,23


► TECHNICKÉ NÁKRESY

ZVF-IF-04-05




① Upevnenie

ZVF-IF-06-07




① Upevnenie

ZVF-IF-08-12




① Upevnenie

ZVF-IF-38F-11



① Upevnenie

ZVF-MF




① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146,4	G1" vnútri
ZVF-MF-02F-P	254,6	127,3	193	224,5	G2" vnútri
ZVF-MF-15F-P	171	114,5	170	187	G1 1/2" vnútri
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146,4	G3/4" vnútri

VÁKUOVÝ FILTER

SÉRIA ZVF


ZVF-PF



① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	Vnútorný G1/2"
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" vnútri
ZVF-PF-38F	37	33	50	13,5	10	30	Vnútorný G3/8"

ZVF-TF



① Upevnenie

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182,5	30,7	126	70	64	68	G1" vnútri
ZVF-TF-01F-154	219,5	30,7	126	70	64	68	G1" vnútri
ZVF-TF-12F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	Vnútorný G1/2"
ZVF-TF-12F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	Vnútorný G1/2"
ZVF-TF-15F-118	182,5	30,4	126	70	64	68	G1 1/2" vnútri
ZVF-TF-15F-154	219,5	30,4	126	70	64	68	G1 1/2" vnútri
ZVF-TF-34F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	G3/4" vnútri
ZVF-TF-34F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	G3/4" vnútri
ZVF-TF-38F-141	186,6	18,6	93,8	45	54	47	Vnútorný G3/8"
ZVF-TF-38F-96	138,1	18,6	93,8	45	54	47	Vnútorný G3/8"