

真空过滤器

ZVF 系列

▶ 产品优点



- ▶ 普遍适用
- ▶ 滤芯更换方便快捷
- ▶ 提供各种尺寸

▶ 产品代码


ZVF	MF	34F	P
系列	过滤器类型	真空接口	过滤材料

▶ 技术数据

定购编号	▶ 技术数据									
	固定类型	真空接口	过滤器类型	过滤材料	过滤率 [μm]	过滤器表面 [mm ²]	内部过滤器容量 [cm ³]	过滤箱高度 [mm]	操作温度 [°C]	重量 [kg]
ZVF-IF-04-05	推入式	4 mm	内联	聚酯纤维	20	5.5	4		0 ... +60	0.004
ZVF-IF-06-07	推入式	6 mm	内联	聚酯纤维	10	7.5			0 ... +60	0.025
ZVF-IF-08-12	推入式	8 mm	内联	聚酯纤维	10	12.5			0 ... +60	0.04
ZVF-IF-38F-11	螺纹	G3/8" 内螺纹	内联	聚酯纤维	20	11.5	20		0 ... +60	0.014
ZVF-MF-01F-P	螺纹	G1 英寸内	巨型	聚酯纤维	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	螺纹	G2" 内部	巨型	聚酯纤维	5		6500		-26 ... +104	4.9
ZVF-MF-15F-P	螺纹	G1 1/2 英寸内	巨型	聚酯纤维	5		3000		-26 ... +104	2.1
ZVF-MF-34F-P	螺纹	G3/4 英寸内	巨型	聚酯纤维	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	螺纹	G1/2" 内螺纹	泵	聚酯纤维	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-34F	螺纹	G3/4 英寸内	泵	聚酯纤维	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-38F	螺纹	G3/8" 内螺纹	泵	聚酯纤维	5		35		-26 ... +104	0.087
ZVF-TF-01F-118	螺纹	G1 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		495	118	-20 ... +100	0.62
ZVF-TF-01F-154	螺纹	G1 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		675	154	-20 ... +100	0.69
ZVF-TF-12F-141	螺纹	G1/2" 内螺纹	水箱	聚酯纤维	20		269	141	-20 ... +100	0.27
ZVF-TF-12F-96	螺纹	G1/2" 内螺纹	水箱	聚酯纤维	20		205	96	-20 ... +100	0.23
ZVF-TF-15F-118	螺纹	G1 1/2 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		495	118	-20 ... +100	0.57
ZVF-TF-15F-154	螺纹	G1 1/2 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		675	154	-20 ... +100	0.64
ZVF-TF-34F-141	螺纹	G3/4 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		269	141	-20 ... +100	0.26
ZVF-TF-34F-96	螺纹	G3/4 英寸内	水箱	聚酯纤维	20		205	96	-20 ... +100	0.21
ZVF-TF-38F-141	螺纹	G3/8" 内螺纹	水箱	聚酯纤维	20		269	141	-20 ... +100	0.29
ZVF-TF-38F-96	螺纹	G3/8" 内螺纹	水箱	聚酯纤维	20		205	96	-20 ... +100	0.23


技术图纸

ZVF-IF-04-05




① 固定

ZVF-IF-06-07




① 固定

ZVF-IF-08-12



① 固定

ZVF-IF-38F-11



① 固定

ZVF-MF




① 固定

型号	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146.4	G1 英寸内
ZVF-MF-02F-P	254.6	127.3	193	224.5	G2" 内部
ZVF-MF-15F-P	171	114.5	170	187	G1 1/2 英寸内
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146.4	G3/4 英寸内

真空过滤器

ZVF 系列


ZVF-PF



① 固定

型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	G1/2" 内螺纹
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4 英寸内
ZVF-PF-38F	37	33	50	13.5	10	30	G3/8" 内螺纹

ZVF-TF



① 固定

型号	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182.5	30.7	126	70	64	68	G1 英寸内
ZVF-TF-01F-154	219.5	30.7	126	70	64	68	G1 英寸内
ZVF-TF-12F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 内螺纹
ZVF-TF-12F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" 内螺纹
ZVF-TF-15F-118	182.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2 英寸内
ZVF-TF-15F-154	219.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2 英寸内
ZVF-TF-34F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/4 英寸内
ZVF-TF-34F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/4 英寸内
ZVF-TF-38F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 内螺纹
ZVF-TF-38F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" 内螺纹