


어댑터 + 보상 부재 시리즈 F

▶ 시리즈 F - 보상 부재



- ▶ 특징
- 외부 나사
 - 스프링식 보상 스트로크
 - 진공 연결
 - 회전 방지 가능



▶ 기술 데이터

주문번호	FA	FB	FC	FD	FE
연결부 종류	4	5	1	3	2
G1	M5	M8x1	M10x1	M12x1	M12x1
G2	M5	M5	M5	M5	M5
치수 A [mm]	4	4	5	10	10
치수 B [mm]	8	10	13.5	13	13
치수 C [mm]	3	3	3	4	4
치수 E [mm]	7	8	8	8	8
치수 F [mm]	21	24.2	27.5	29	29
치수 H [mm]	27	30	34.5	41	41
SW1 [mm]	8	10	14	17	17
SW2 [mm]	10	10	14	17	17

▶ 회전 방지

▶ 기술 데이터


주문번호	FA1	FB1	FC1	FD1
추가적인 선형 가이드 제조사에 적합한	FA	FB	FC	FD/FE

▶ 시리즈 FV - 진공 발생기가 있는 보상 부재



▶ 특징

- 외부 나사
- 스프링식 보상 스트로크
- 내장형 진공 발생기
- 회전 방지 가능



▶ 기술 데이터

주문번호	FAV	FBV	FCV	FDV	FEV
연결부 종류	4	5	1	3	2
공기 소비량(분) [l norm]	13	13	13	13	13
G1	M5	M8x1	M10x1	M12x1	M12x1
치수 A [mm]	4	4	5	10	10
치수 B [mm]	8	10	13.5	13	13
치수 C [mm]	3	3	3	4	4
치수 D1 [mm]	2.8	2.8	4	4	4
치수 E [mm]	7	8	8	8	8
치수 F [mm]	21	24.2	27.5	29	29.1
치수 H [mm]	27	30	34.5	41	41
SW1 [mm]	8	10	14	17	17
SW2 [mm]	10	10	14	17	17


▶ 회전 방지

▶ 기술 데이터


주문번호	FA1	FB1	FC1	FD1
추가적인 선형 가이드 제조사에 적합한	FAV	FBV	FCV	FDV/FEV

흡입기 연결 유형


동일한 연결 특성이 있는 흡입기, 어댑터 및 보상 부재는 원하대로 서로 연결할 수 있습니다. 개별 연결 유형의 치수는 포함된 도면에서 확인하실 수 있습니다.




■ 연결 유형 1




■ 연결 유형 2




■ 연결 유형 3



■ 연결 유형 4



■ 연결 유형 5



■ 연결 유형 6