


VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZBL

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 10 mm – 50 mm

► Optimálna geometria

- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi

► Oblasť použitia

- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika

► PRODUKTOVÝ Kľúč


ZBL	30	-	N	-	14M	-	M
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55

► ROZMERY


ZBL10



Legenda

Rozmery [mm]	A	B	C
	42	38,5	


ZBL15



Legenda

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E
	15,5	9	21	4,2	25


ZBL20



Legenda

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H
	20	14	23	31	7	26	6	22,5


ZBL30



Legenda

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	30	20	32	7	37	9	37,8	40	41


ZBL40



Legenda

Rozmery [mm] A 40 B 20 C 42 D 9 E 48 F 7 G 47 H 50 I 51

ZBL50



Legenda

Rozmery [mm] A 50 B 28 C 50 D 60 E 9 F 58 G 10 H 58

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZBL10	ZBL15	ZBL20	ZBL30	ZBL40	ZBL40	ZBL50
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]							
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]							
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]							
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,150	0,300	0,400	0,900	1,900	1,400	2,500
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	0,340	0,600	0,900	2,200	4,300	3,600	6,000
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]							
Objem [cm ³]	0,540	1,950	4,000	13,000	26,000	27,000	55,000

► Technické údaje

Objednávacie č.	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZBL10-N	10	NBR		
ZBL10-N-M5M	10	NBR	Vonkajší M5	
ZBL10-S	10	Silikón		
ZBL10-S-M5M	10	Silikón	Vonkajší M5	
ZBL10-WS	10	Silikón potravinársky		
ZBL15-N	15	NBR		
ZBL15-N-M5M	15	NBR	Vonkajší M5	
ZBL15-S	15	Silikón		
ZBL15-S-M5M	15	Silikón	Vonkajší M5	
ZBL15-WS	15	Silikón potravinársky		
ZBL15-WS-M5M	15	Silikón potravinársky	Vonkajší M5	
ZBL20-N	20	NBR		
ZBL20-N-18F	20	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBL20-N-18F-M	20	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL20-N-M5F18M	20	NBR	Vnúťorný M5 - vonkajší G1/8"	
ZBL20-S	20	Silikón		
ZBL20-S-18F	20	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL20-S-M5F18M	20	Silikón	Vnúťorný M5 - vonkajší G1/8"	
ZBL20-S-M5F18MB	20	Silikón	Vnúťorný M5 - vonkajší G1/8"	
ZBL20-S-M5F18M-M	20	Silikón	Vnúťorný M5 - vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL20-WS	20	Silikón potravinársky		
ZBL20-WS-18F	20	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBL20-WS-M5F18M	20	Silikón potravinársky	Vnúťorný M5 - vonkajší G1/8"	
ZBL30-N	30	NBR		
ZBL30-N-14M	30	NBR	Vonkajší G1/4"	
ZBL30-N-14M-M	30	NBR	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBL30-N-18F	30	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBL30-N-18F-M	30	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL30-N-18M	30	NBR	Vonkajší G1/8"	
ZBL30-N-18M-M	30	NBR	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL30-S	30	Silikón		
ZBL30-S-14M	30	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBL30-S-14M-M	30	Silikón	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBL30-S-18F	30	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL30-S-18FB	30	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL30-S-18F-M	30	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL30-S-18M	30	Silikón	Vonkajší G1/8"	

VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZBL

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZBL30-WS	30	Silikón potravinársky		
ZBL30-WS-14M	30	Silikón potravinársky	Vonkajší G1/4"	
ZBL30-WS-18F	30	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBL30-WS-18FB	30	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBL30-WS-18M	30	Silikón potravinársky	Vonkajší G1/8"	
ZBL40-N	40	NBR		
ZBL40-N-14M	40	NBR	Vonkajší G1/4"	
ZBL40-N-14M-M	40	NBR	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBL40-N-18F	40	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBL40-N-18F-M	40	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL40-N-18M	40	NBR	Vonkajší G1/8"	
ZBL40-N-18M-M	40	NBR	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL40-S	40	Silikón		
ZBL40-S-14M	40	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBL40-S-14M-M	40	Silikón	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBL40-S-18F	40	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL40-S-18FB	40	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL40-S-18F-M	40	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL40-S-18M	40	Silikón	Vonkajší G1/8"	
ZBL40-WS	40	Silikón potravinársky		
ZBL40-WS-14M	40	Silikón potravinársky	Vonkajší G1/4"	
ZBL40-WS-18F	40	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBL50-N	50	NBR		
ZBL50-N-14M	50	NBR	Vonkajší G1/4"	
ZBL50-N-18F	50	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBL50-N-18F-M	50	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL50-N-38M	50	NBR	Vonkajší G3/8"	
ZBL50-S	50	Silikón		
ZBL50-S-14M	50	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBL50-S-18F	50	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBL50-S-18F-M	50	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBL50-S-38M	50	Silikón	Vonkajší G3/8"	
ZBL50-S-38MB2	50	Silikón	Vonkajší G3/8"	
ZBL50-S-38MB2-M	50	Silikón	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBL50-S-38M-M	50	Silikón	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBL50-WS	50	Silikón potravinársky		
ZBL50-WS-18F	50	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBL50-WS-38M	50	Silikón potravinársky	Vonkajší G3/8"	