


벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZBL

▶ 제품의 장점



▶ 직경: 10mm - 50mm

▶ 최적화된 구조

- 유연한 공작물 취급용
- 최대 4.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능

▶ 사용 분야

- 포장
- 소비재
- 내부 물류

▶ 제품 키


ZBL	30	-	N	-	14M	-	M
시리즈	직경		재료		연결부 나사산		필터 유형

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
WS	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	55


▶ 치수

ZBL10




범례	A	B	C
치수 [mm]	42		38.5

ZBL15




범례	A	B	C	D	E
치수 [mm]	15.5	9	21	4.2	25

ZBL20




범례	A	B	C	D	E	F	G	H
치수 [mm]	20	14	23	31	7	26	6	22.5

ZBL30




범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	30	20	32	7	37	9	37.8	40	41

ZBL40



범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	40	20	42	9	48	7	47	50	51

ZBL50



범례	A	B	C	D	E	F	G	H
치수 [mm]	50	28	50	60	9	58	10	58

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZBL10	ZBL15	ZBL20	ZBL30	ZBL40	ZBL40	ZBL50
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]							
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]							
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]							
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.150	0.300	0.400	0.900	1.900	1.400	2.500
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.340	0.600	0.900	2.200	4.300	3.600	6.000
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]							
용량 [cm³]	0.540	1.950	4.000	13.000	26.000	27.000	55.000

▶ 기술 데이터

주문번호	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZBL10-N	10	NBR		
ZBL10-N-M5M	10	NBR	M5 외부	
ZBL10-S	10	실리콘		
ZBL10-S-M5M	10	실리콘	M5 외부	
ZBL10-WS	10	식품에 안전한 실리콘		
ZBL15-N	15	NBR		
ZBL15-N-M5M	15	NBR	M5 외부	
ZBL15-S	15	실리콘		
ZBL15-S-M5M	15	실리콘	M5 외부	
ZBL15-WS	15	식품에 안전한 실리콘		
ZBL15-WS-M5M	15	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZBL20-N	20	NBR		
ZBL20-N-18F	20	NBR	G1/8" 내부	
ZBL20-N-18F-M	20	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL20-N-M5F18M	20	NBR	M5 내부 - G1/8" 외부	
ZBL20-S	20	실리콘		
ZBL20-S-18F	20	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL20-S-M5F18M	20	실리콘	M5 내부 - G1/8" 외부	
ZBL20-S-M5F18MB	20	실리콘	M5 내부 - G1/8" 외부	
ZBL20-S-M5F18M-M	20	실리콘	M5 내부 - G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBL20-WS	20	식품에 안전한 실리콘		
ZBL20-WS-18F	20	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBL20-WS-M5F18M	20	식품에 안전한 실리콘	M5 내부 - G1/8" 외부	
ZBL30-N	30	NBR		
ZBL30-N-14M	30	NBR	G1/4" 외부	
ZBL30-N-14M-M	30	NBR	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBL30-N-18F	30	NBR	G1/8" 내부	
ZBL30-N-18F-M	30	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL30-N-18M	30	NBR	G1/8" 외부	
ZBL30-N-18M-M	30	NBR	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBL30-S	30	실리콘		
ZBL30-S-14M	30	실리콘	G1/4" 외부	
ZBL30-S-14M-M	30	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBL30-S-18F	30	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL30-S-18FB	30	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL30-S-18F-M	30	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL30-S-18M	30	실리콘	G1/8" 외부	

벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZBL

주문번호	▶ 기술 데이터			
	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZBL30-WS	30	식품에 안전한 실리콘		
ZBL30-WS-14M	30	식품에 안전한 실리콘	G1/4" 외부	
ZBL30-WS-18F	30	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBL30-WS-18FB	30	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBL30-WS-18M	30	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 외부	
ZBL40-N	40	NBR		
ZBL40-N-14M	40	NBR	G1/4" 외부	
ZBL40-N-14M-M	40	NBR	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBL40-N-18F	40	NBR	G1/8" 내부	
ZBL40-N-18F-M	40	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL40-N-18M	40	NBR	G1/8" 외부	
ZBL40-N-18M-M	40	NBR	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBL40-S	40	실리콘		
ZBL40-S-14M	40	실리콘	G1/4" 외부	
ZBL40-S-14M-M	40	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBL40-S-18F	40	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL40-S-18FB	40	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL40-S-18F-M	40	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL40-S-18M	40	실리콘	G1/8" 외부	
ZBL40-WS	40	식품에 안전한 실리콘		
ZBL40-WS-14M	40	식품에 안전한 실리콘	G1/4" 외부	
ZBL40-WS-18F	40	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBL50-N	50	NBR		
ZBL50-N-14M	50	NBR	G1/4" 외부	
ZBL50-N-18F	50	NBR	G1/8" 내부	
ZBL50-N-18F-M	50	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL50-N-38M	50	NBR	G3/8" 외부	
ZBL50-S	50	실리콘		
ZBL50-S-14M	50	실리콘	G1/4" 외부	
ZBL50-S-18F	50	실리콘	G1/8" 내부	
ZBL50-S-18F-M	50	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBL50-S-38M	50	실리콘	G3/8" 외부	
ZBL50-S-38MB2	50	실리콘	G3/8" 외부	
ZBL50-S-38MB2-M	50	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBL50-S-38M-M	50	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBL50-WS	50	식품에 안전한 실리콘		
ZBL50-WS-18F	50	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBL50-WS-38M	50	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 외부	