


벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZBU

▶ 제품의 장점



▶ 직경: 35mm - 55mm

▶ 최적화된 구조

- 평면 및 곡면용
- 범용으로 사용 가능
- 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능

▶ 사용 분야

- 포장
- 소비재
- 내부 물류

▶ 제품 키


ZBU	35	-	N	-	18F	-	M
시리즈	직경		재료		연결부 나사산		필터 유형

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
PU	폴리우레탄	반투명 주황색	0 ... +60	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
WS	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	55


▶ 치수

ZBU35




범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	35.4	24.5	32	7	36.8	10	39	7	36.8

ZBU45



범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I
치수 [mm]	45.5	32	39	7	43.8	9	45.8	10	46

ZBU55



범례	A	B	C	D	E	F	G	H
치수 [mm]	55.6	38	47	53.5	10	57	9	56

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZBU35	ZBU45	ZBU55
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]			
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	2.260	4.080	7.500
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	4.280	7.300	9.800
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	5.750	10.000	12.050
용량 [cm³]	6.200	12.500	28.000

주문번호	▶ 기술 데이터			
	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZBU35-N	35	NBR		
ZBU35-N-18F	35	NBR	G1/8" 내부	
ZBU35-N-18F-M	35	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU35-N-18M	35	NBR	G1/8" 외부	
ZBU35-N-38M	35	NBR	G3/8" 외부	
ZBU35-PU	35	폴리우레탄		
ZBU35-PU-14M	35	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBU35-PU-14M-M	35	폴리우레탄	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU35-PU-18F	35	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBU35-PU-18F-M	35	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU35-PU-18M	35	폴리우레탄	G1/8" 외부	
ZBU35-PU-18M-M	35	폴리우레탄	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBU35-PU-38M	35	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBU35-PU-38M-F	35	폴리우레탄	G3/8" 외부	디스크 필터
ZBU35-S	35	실리콘		
ZBU35-S-14MB2	35	실리콘	G1/4" 외부	
ZBU35-S-14MB2-M	35	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU35-S-18FB2	35	실리콘	G1/8" 내부	
ZBU35-S-18FB2-M	35	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU35-S-18MB2	35	실리콘	G1/8" 외부	
ZBU35-S-18MB2-F	35	실리콘	G1/8" 외부	디스크 필터
ZBU35-S-18MB2-M	35	실리콘	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBU35-S-38MB2	35	실리콘	G3/8" 외부	
ZBU35-S-38MB2-M	35	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBU35-WS	35	식품에 안전한 실리콘		
ZBU35-WS-14MB2	35	식품에 안전한 실리콘	G1/4" 외부	
ZBU35-WS-18FB2	35	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZBU35-WS-38MB2	35	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 외부	
ZBU35-WS-38MB2-M	35	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBU45-N	45	NBR		
ZBU45-N-18F	45	NBR	G1/8" 내부	
ZBU45-N-18F-M	45	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU45-PU	45	폴리우레탄		
ZBU45-PU-14M	45	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBU45-PU-14M-M	45	폴리우레탄	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU45-PU-18F	45	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBU45-PU-18F-M	45	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU45-PU-18M	45	폴리우레탄	G1/8" 외부	
ZBU45-PU-18M-M	45	폴리우레탄	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBU45-PU-38M	45	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBU45-S	45	실리콘		
ZBU45-S-14MB2	45	실리콘	G1/4" 외부	
ZBU45-S-14MB2-M	45	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU45-S-18FB2	45	실리콘	G1/8" 내부	
ZBU45-S-18FB2-M	45	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU45-S-18MB2	45	실리콘	G1/8" 외부	
ZBU45-S-18MB2-M	45	실리콘	G1/8" 외부	메쉬 필터
ZBU45-S-38MB2	45	실리콘	G3/8" 외부	

벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZBU

주문번호	▶ 기술 데이터			
	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZBU45-S-38MB2-M	45	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBU45-WS	45	식품에 안전한 실리콘		
ZBU55-N	55	NBR		
ZBU55-N-14M-M	55	NBR	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU55-N-18F	55	NBR	G1/8" 내부	
ZBU55-N-18F-M	55	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU55-N-38M	55	NBR	G3/8" 외부	
ZBU55-PU	55	폴리우레탄		
ZBU55-PU-14M	55	폴리우레탄	G1/4" 외부	
ZBU55-PU-14M-F	55	폴리우레탄	G1/4" 외부	디스크 필터
ZBU55-PU-14M-M	55	폴리우레탄	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU55-PU-18F	55	폴리우레탄	G1/8" 내부	
ZBU55-PU-18F-F	55	폴리우레탄	G1/8" 내부	디스크 필터
ZBU55-PU-18F-M	55	폴리우레탄	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU55-PU-38M	55	폴리우레탄	G3/8" 외부	
ZBU55-PU-38M-M	55	폴리우레탄	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBU55-S	55	실리콘		
ZBU55-S-14MB2	55	실리콘	G1/4" 외부	
ZBU55-S-14MB2-M	55	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZBU55-S-18FB2	55	실리콘	G1/8" 내부	
ZBU55-S-38MB2	55	실리콘	G3/8" 외부	
ZBU55-S-38MB2-M	55	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZBU55-WS	55	식품에 안전한 실리콘		
ZBU55-WS-18FB2-M	55	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZBU55-WS-38MB2	55	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 외부	