


PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZBU

► ZALETY PRODUKTU



► Średnica: 35 mm – 55 mm

► Optymalna geometria

- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5

► Obszary zastosowania

- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka

► KLUCZ PRODUKTU


ZBU	35	-	N	-	18F	-	M
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZBU35




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Wymiary [mm]	35.4	24.5	32	7	36.8	10	39	7	36.8

ZBU45



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Wymiary [mm]	45.5	32	39	7	43.8	9	45.8	10	46

ZBU55



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Wymiary [mm]	55.6	38	47	53.5	10	57	9	56

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZBU35	ZBU45	ZBU55
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]			
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]			
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]			
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	2.260	4.080	7.500
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	4.280	7.300	9.800
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	5.750	10.000	12.050
Pojemność [cm³]	6.200	12.500	28.000

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZBU35-N	35	NBR		
ZBU35-N-18F	35	NBR	G1/8" wewn.	
ZBU35-N-18F-M	35	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-N-18M	35	NBR	G1/8" zewn.	
ZBU35-N-38M	35	NBR	G3/8" zewn.	
ZBU35-PU	35	Poliuretan		
ZBU35-PU-14M	35	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBU35-PU-14M-M	35	Poliuretan	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-PU-18F	35	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBU35-PU-18F-M	35	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-PU-18M	35	Poliuretan	G1/8" zewn.	
ZBU35-PU-18M-M	35	Poliuretan	G1/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-PU-38M	35	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBU35-PU-38M-F	35	Poliuretan	G3/8" zewn.	Filtr tarczowy
ZBU35-S	35	Silikon		
ZBU35-S-14MB2	35	Silikon	G1/4" zewn.	
ZBU35-S-14MB2-M	35	Silikon	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-S-18FB2	35	Silikon	G1/8" wewn.	
ZBU35-S-18FB2-M	35	Silikon	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-S-18MB2	35	Silikon	G1/8" zewn.	
ZBU35-S-18MB2-F	35	Silikon	G1/8" zewn.	Filtr tarczowy
ZBU35-S-18MB2-M	35	Silikon	G1/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-S-38MB2	35	Silikon	G3/8" zewn.	
ZBU35-S-38MB2-M	35	Silikon	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU35-WS	35	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZBU35-WS-14MB2	35	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/4" zewn.	
ZBU35-WS-18FB2	35	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.	
ZBU35-WS-38MB2	35	Silikon do kontaktu z żywnością	G3/8" zewn.	
ZBU35-WS-38MB2-M	35	Silikon do kontaktu z żywnością	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-N	45	NBR		
ZBU45-N-18F	45	NBR	G1/8" wewn.	
ZBU45-N-18F-M	45	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-PU	45	Poliuretan		
ZBU45-PU-14M	45	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBU45-PU-14M-M	45	Poliuretan	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-PU-18F	45	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBU45-PU-18F-M	45	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-PU-18M	45	Poliuretan	G1/8" zewn.	
ZBU45-PU-18M-M	45	Poliuretan	G1/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-PU-38M	45	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBU45-S	45	Silikon		
ZBU45-S-14MB2	45	Silikon	G1/4" zewn.	
ZBU45-S-14MB2-M	45	Silikon	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-S-18FB2	45	Silikon	G1/8" wewn.	
ZBU45-S-18FB2-M	45	Silikon	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-S-18MB2	45	Silikon	G1/8" zewn.	
ZBU45-S-18MB2-M	45	Silikon	G1/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-S-38MB2	45	Silikon	G3/8" zewn.	

PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZBU

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZBU45-S-38MB2-M	45	Silikon	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU45-WS	45	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZBU55-N	55	NBR		
ZBU55-N-14M-M	55	NBR	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-N-18F	55	NBR	G1/8" wewn.	
ZBU55-N-18F-M	55	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-N-38M	55	NBR	G3/8" zewn.	
ZBU55-PU	55	Poliuretan		
ZBU55-PU-14M	55	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBU55-PU-14M-F	55	Poliuretan	G1/4" zewn.	Filtr tarczowy
ZBU55-PU-14M-M	55	Poliuretan	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-PU-18F	55	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBU55-PU-18F-F	55	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr tarczowy
ZBU55-PU-18F-M	55	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-PU-38M	55	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBU55-PU-38M-M	55	Poliuretan	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-S	55	Silikon		
ZBU55-S-14MB2	55	Silikon	G1/4" zewn.	
ZBU55-S-14MB2-M	55	Silikon	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-S-18FB2	55	Silikon	G1/8" wewn.	
ZBU55-S-38MB2	55	Silikon	G3/8" zewn.	
ZBU55-S-38MB2-M	55	Silikon	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-WS	55	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZBU55-WS-18FB2-M	55	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBU55-WS-38MB2	55	Silikon do kontaktu z żywnością	G3/8" zewn.	