


VENTOUSE PLATE

SÉRIE ZF

▶ AVANTAGES PRODUIT



▶ **Diamètre : 15 mm à 300 mm**

▶ **Géométrie optimale**

- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d'aspiration
- De très nombreux diamètres sont proposés

▶ **Domaines d'application**

- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal

▶ CLÉ DE PRODUIT


ZF	20	-	N	-	18F	-	M
Série	Diamètre		Matériau		Raccord fileté		Type de filtre

▶ PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Modèle	Matériau	Couleur	Température de service [°C]	Duretés Shore
N	NBR	noir	-20 ... +110	60
PU	Polyuréthane	Orange translucide	0 ... +60	60
S	Silicone	Rouge	-70 ... +200	55
WS	Silicone alimentaire	Blanc translucide	-70 ... +200	55

▶ DIMENSIONS


ZF15



Légende

	A	B	C	D
Dimensions [mm]	16.5	11	16	4.2


ZF20



Légende

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dimensions [mm]	22	8	16	9.5	6	12.5	7	11	7


ZF25



Légende


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dimensions [mm]	27	9	17	10.5	6	13.5	7	12	7

ZF30




Légende


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dimensions [mm]	32	10	18	11.5	6	14.5	7	13	7

ZF40


Légende	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensions [mm]	42	13	21	22	18	7	20	7

ZF50


Légende	A	B	C	D	E	F	G
Dimensions [mm]	53	17.5	26.5	25.5	9	25.5	10

ZF75


Légende	A	B	C	D	E	F
Dimensions [mm]	77	13.5	26	26	26	26

ZF90


Légende	A	B	C	D	E	F
Dimensions [mm]	92	13	25.5	25.5	25.5	25.5

ZF110

Légende	A	B	C
Dimensions [mm]	112	19	29

ZF150

Légende	A	B	C
Dimensions [mm]	152	25.5	33

ZF200

Légende	A	B	C
Dimensions [mm]	200	41	65

ZF300

Légende	A	B
Dimensions [mm]	304	36

VENTOUSE PLATE

SÉRIE ZF

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fabrication	ZF15	ZF20	ZF25	ZF30	ZF40	ZF50
Force de levage parallèle à -20 kPa [kg]	0.350	0.510	0.810	1.120	1.530	2.440
Force de levage parallèle à -60 kPa [kg]	0.660	0.810	0.910	1.630	2.550	4.080
Force de levage parallèle à -90 kPa [kg]	0.760	0.860	1.020	2.040	3.060	5.100
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa [kg]	0.350	0.610	0.910	1.220	2.040	3.670
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa [kg]	0.860	1.470	1.980	2.550	4.080	7.550
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa [kg]	1.120	1.930	2.550	3.160	5.100	9.790
Volume [cm³]	0.037	1.000	1.100	2.000	4.800	10.000

Taille de fabrication	ZF75	ZF90	ZF110	ZF150	ZF200	ZF300
Force de levage parallèle à -20 kPa [kg]	6.120	8.840	14.280	25.510	38.300	38.300
Force de levage parallèle à -60 kPa [kg]	11.220	15.980	25.510	61.220	96.900	96.900
Force de levage parallèle à -90 kPa [kg]	14.280	19.720	30.610	81.630	137.500	137.500
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa [kg]	8.160	10.200	14.280	30.610	76.530	76.530
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa [kg]	20.400	27.830	42.580	86.730	193.870	193.870
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa [kg]	27.550	37.410	57.140	112.240	275.510	275.510
Volume [cm³]	20.000	50.000	70.000	160.000	460.000	460.000

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	Diamètre [mm]	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre
ZF15-N	15	NBR		
ZF15-N-M5M	15	NBR	M5 extérieur	
ZF15-S	15	Silicone		
ZF15-S-M5M	15	Silicone	M5 extérieur	
ZF15-WS	15	Silicone alimentaire		
ZF15-WS-M5M	15	Silicone alimentaire	M5 extérieur	
ZF20-N	20	NBR		
ZF20-N-18F	20	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF20-N-18F-M	20	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF20-N-M5F18M	20	NBR	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF20-S	20	Silicone		
ZF20-S-18F	20	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZF20-S-18F-M	20	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF20-S-M5F18M	20	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF20-S-M5F18M-M	20	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF20-WS-18F	20	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	
ZF20-WS-M5F18M	20	Silicone alimentaire	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF25-N	25	NBR		
ZF25-N-18F	25	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF25-N-18F-M	25	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF25-N-M5F18M	25	NBR	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF25-N-M5F18M-M	25	NBR	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF25-S	25	Silicone		
ZF25-S-18F	25	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF25-S-M5F18M	25	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF25-S-M5F18M-M	25	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF25-WS	25	Silicone alimentaire		
ZF25-WS-M5F18M	25	Silicone alimentaire	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF30-N	30	NBR		
ZF30-N-18F	30	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF30-N-18F-M	30	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF30-N-M5F18M	30	NBR	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF30-PU	30	Polyuréthane		
ZF30-PU-18F	30	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	
ZF30-PU-18F-M	30	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF30-PU-M5F18M	30	Polyuréthane	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF30-PU-M5F18M-M	30	Polyuréthane	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF30-S	30	Silicone		
ZF30-S-18F	30	Silicone	G1/8 po intérieur	

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	Diamètre [mm]	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre
ZF30-S-18F-M	30	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF30-S-M5F18M	30	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF30-S-M5F18M-M	30	Silicone	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF30-WS	30	Silicone alimentaire		
ZF30-WS-18F	30	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	
ZF30-WS-M5F18M	30	Silicone alimentaire	M5 intérieur - G1/8 po extérieur	
ZF40-N	40	NBR		
ZF40-N-14M	40	NBR	G1/4 po extérieur	
ZF40-N-14M-M	40	NBR	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-N-18F	40	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF40-N-18F-M	40	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF40-N-18M	40	NBR	G1/8 po extérieur	
ZF40-N-18M-M	40	NBR	G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-PU	40	Polyuréthane		
ZF40-PU-14M	40	Polyuréthane	G1/4 po extérieur	
ZF40-PU-14M-M	40	Polyuréthane	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-PU-18F	40	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	
ZF40-PU-18F-M	40	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF40-PU-18M	40	Polyuréthane	G1/8 po extérieur	
ZF40-PU-18M-M	40	Polyuréthane	G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-S	40	Silicone		
ZF40-S-14M	40	Silicone	G1/4 po extérieur	
ZF40-S-14M-M	40	Silicone	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-S-18F	40	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZF40-S-18F-M	40	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF40-S-18M	40	Silicone	G1/8 po extérieur	
ZF40-S-18M-M	40	Silicone	G1/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF40-WS	40	Silicone alimentaire		
ZF40-WS-14M	40	Silicone alimentaire	G1/4 po extérieur	
ZF40-WS-18F	40	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	
ZF50-N	50	NBR		
ZF50-N-14M	50	NBR	G1/4 po extérieur	
ZF50-N-14M-M	50	NBR	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF50-N-18F	50	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF50-N-18F-M	50	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF50-N-38M	50	NBR	G3/8 po extérieur	
ZF50-N-38M-M	50	NBR	G3/8 po extérieur	Filtre en maille
ZF50-PU	50	Polyuréthane		
ZF50-PU-14M	50	Polyuréthane	G1/4 po extérieur	
ZF50-PU-14M-M	50	Polyuréthane	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF50-PU-18F	50	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	
ZF50-PU-18F-M	50	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF50-PU-38M	50	Polyuréthane	G3/8 po extérieur	
ZF50-S	50	Silicone		
ZF50-S-14M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	
ZF50-S-14M-M	50	Silicone	G1/4 po extérieur	Filtre en maille
ZF50-S-18F	50	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZF50-S-18F-M	50	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF50-S-38M	50	Silicone	G3/8 po extérieur	
ZF50-WS	50	Silicone alimentaire		
ZF50-WS-18F	50	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	
ZF75-N	75	NBR		
ZF75-N-12F	75	NBR	G1/2 po intérieur	
ZF75-N-12F-M	75	NBR	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-N-14F	75	NBR	G1/4 po intérieur	
ZF75-N-14F-M	75	NBR	G1/4 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-N-18F	75	NBR	G1/8 po intérieur	
ZF75-N-18F-M	75	NBR	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-N-38F	75	NBR	G3/8 po intérieur	
ZF75-N-38F-M	75	NBR	G3/8 po intérieur	Filtre en maille

VENTOUSE PLATE

SÉRIE ZF

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	Diamètre [mm]	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre
ZF75-PU	75	Polyuréthane		
ZF75-PU-12F	75	Polyuréthane	G1/2 po intérieur	
ZF75-PU-12F-M	75	Polyuréthane	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-PU-14F	75	Polyuréthane	G1/4 po intérieur	
ZF75-PU-14F-M	75	Polyuréthane	G1/4 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-PU-18F	75	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	
ZF75-PU-18F-M	75	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-PU-38F	75	Polyuréthane	G3/8 po intérieur	
ZF75-S	75	Silicone		
ZF75-S-12F	75	Silicone	G1/2 po intérieur	
ZF75-S-12F-M	75	Silicone	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-S-14F	75	Silicone	G1/4 po intérieur	
ZF75-S-14F-M	75	Silicone	G1/4 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-S-18F	75	Silicone	G1/8 po intérieur	
ZF75-S-18F-M	75	Silicone	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-S-38F	75	Silicone	G3/8 po intérieur	
ZF75-S-38F-M	75	Silicone	G3/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF75-WS	75	Silicone alimentaire		
ZF75-WS-12F	75	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	
ZF75-WS-14F	75	Silicone alimentaire	G1/4 po intérieur	
ZF75-WS-18F	75	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	
ZF75-WS-18F-M	75	Silicone alimentaire	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF90-PU	90	Polyuréthane		
ZF90-PU-12F	90	Polyuréthane	G1/2 po intérieur	
ZF90-PU-12F-M	90	Polyuréthane	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF90-PU-14F	90	Polyuréthane	G1/4 po intérieur	
ZF90-PU-14F-M	90	Polyuréthane	G1/4 po intérieur	Filtre en maille
ZF90-PU-18F	90	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	
ZF90-PU-18F-M	90	Polyuréthane	G1/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF90-PU-38F	90	Polyuréthane	G3/8 po intérieur	
ZF90-PU-38F-M	90	Polyuréthane	G3/8 po intérieur	Filtre en maille
ZF110-N	110	NBR		
ZF110-N-12F	110	NBR	G1/2 po intérieur	
ZF110-N-12F-M	110	NBR	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF110-S	110	Silicone		
ZF110-S-12F	110	Silicone	G1/2 po intérieur	
ZF110-S-12F-M	110	Silicone	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF110-WS	110	Silicone alimentaire		
ZF110-WS-12F	110	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	
ZF150-N	150	NBR		
ZF150-N-12F	150	NBR	G1/2 po intérieur	
ZF150-N-12F-M	150	NBR	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF150-S	150	Silicone		
ZF150-S-12F	150	Silicone	G1/2 po intérieur	
ZF150-S-12F-M	150	Silicone	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF150-WS	150	Silicone alimentaire		
ZF150-WS-12F	150	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	
ZF150-WS-12F-M	150	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF200-N	200	NBR		
ZF200-N-12F	200	NBR	G1/2 po intérieur	
ZF200-N-12F-M	200	NBR	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF200-S-12F	200	Silicone	G1/2 po intérieur	
ZF200-S-12F-M	200	Silicone	G1/2 po intérieur	Filtre en maille
ZF300-N-34F	300	NBR	G3/4 po intérieur	
ZF300-S-34F	300	Silicone	G3/4 po intérieur	