


波纹管吸盘

ZBU 系列

产品优点



- ▶ 直径: 35 mm - 55 mm
- ▶ 最佳几何形状
 - 适用于平整和弯曲表面
 - 普遍适用
 - 2.5 折, 提供高度补偿和缓冲功能
- ▶ 应用领域
 - 包装
 - 消费品
 - 内部物流

产品代码


ZBU	35	-	N	-	18F	-	M
系列	直径		材质		固定螺纹		过滤器类型

材料特性

规格	材质	颜色	操作温度 [°C]	肖氏硬度
N	NBR	黑色	-20 ... +110	60
PU	聚氨酯	半透明橙色	0 ... +60	60
S	硅胶	红色	-70 ... +200	55
WS	食品用安全硅胶	半透明白色	-70 ... +200	55


尺寸

ZBU35




图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I
尺寸 [mm]	35.4	24.5	32	7	36.8	10	39	7	36.8

ZBU45



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I
尺寸 [mm]	45.5	32	39	7	43.8	9	45.8	10	46

ZBU55



图例	A	B	C	D	E	F	G	H
尺寸 [mm]	55.6	38	47	53.5	10	57	9	56

► 技术数据

尺寸型号	ZBU35	ZBU45	ZBU55
-20 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-60 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-90 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-20 kPa 时的垂直提升力 [kg]	2.260	4.080	7.500
-60 kPa 时的垂直提升力 [kg]	4.280	7.300	9.800
-90 kPa 时的垂直提升力 [kg]	5.750	10.000	12.050
体积 [cm³]	6.200	12.500	28.000

订购编号	► 技术数据			
	直径 [mm]	材质	固定螺纹	过滤器类型
ZBU35-N	35	NBR		
ZBU35-N-18F	35	NBR	G1/8" 内	
ZBU35-N-18F-M	35	NBR	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU35-N-18M	35	NBR	G1/8" 外	
ZBU35-N-38M	35	NBR	G3/8" 外	
ZBU35-PU	35	聚氨酯		
ZBU35-PU-14M	35	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBU35-PU-14M-M	35	聚氨酯	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU35-PU-18F	35	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBU35-PU-18F-M	35	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU35-PU-18M	35	聚氨酯	G1/8" 外	
ZBU35-PU-18M-M	35	聚氨酯	G1/8" 外	网状过滤器
ZBU35-PU-38M	35	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBU35-PU-38M-F	35	聚氨酯	G3/8" 外	盘式过滤器
ZBU35-S	35	硅胶		
ZBU35-S-14MB2	35	硅胶	G1/4" 外	
ZBU35-S-14MB2-M	35	硅胶	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU35-S-18FB2	35	硅胶	G1/8" 内	
ZBU35-S-18FB2-M	35	硅胶	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU35-S-18MB2	35	硅胶	G1/8" 外	
ZBU35-S-18MB2-F	35	硅胶	G1/8" 外	盘式过滤器
ZBU35-S-18MB2-M	35	硅胶	G1/8" 外	网状过滤器
ZBU35-S-38MB2	35	硅胶	G3/8" 外	
ZBU35-S-38MB2-M	35	硅胶	G3/8" 外	网状过滤器
ZBU35-WS	35	食品用安全硅胶		
ZBU35-WS-14MB2	35	食品用安全硅胶	G1/4" 外	
ZBU35-WS-18FB2	35	食品用安全硅胶	G1/8" 内	
ZBU35-WS-38MB2	35	食品用安全硅胶	G3/8" 外	
ZBU35-WS-38MB2-M	35	食品用安全硅胶	G3/8" 外	网状过滤器
ZBU45-N	45	NBR		
ZBU45-N-18F	45	NBR	G1/8" 内	
ZBU45-N-18F-M	45	NBR	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU45-PU	45	聚氨酯		
ZBU45-PU-14M	45	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBU45-PU-14M-M	45	聚氨酯	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU45-PU-18F	45	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBU45-PU-18F-M	45	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU45-PU-18M	45	聚氨酯	G1/8" 外	
ZBU45-PU-18M-M	45	聚氨酯	G1/8" 外	网状过滤器
ZBU45-PU-38M	45	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBU45-S	45	硅胶		
ZBU45-S-14MB2	45	硅胶	G1/4" 外	
ZBU45-S-14MB2-M	45	硅胶	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU45-S-18FB2	45	硅胶	G1/8" 内	
ZBU45-S-18FB2-M	45	硅胶	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU45-S-18MB2	45	硅胶	G1/8" 外	
ZBU45-S-18MB2-M	45	硅胶	G1/8" 外	网状过滤器
ZBU45-S-38MB2	45	硅胶	G3/8" 外	

波纹管吸盘

ZBU 系列

订购编号	► 技术数据			
	直径 [mm]	材质	固定螺纹	过滤器类型
ZBU45-S-38MB2-M	45	硅胶	G3/8" 外	网状过滤器
ZBU45-WS	45	食品用安全硅胶		
ZBU55-N	55	NBR		
ZBU55-N-14M-M	55	NBR	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU55-N-18F	55	NBR	G1/8" 内	
ZBU55-N-18F-M	55	NBR	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU55-N-38M	55	NBR	G3/8" 外	
ZBU55-PU	55	聚氨酯		
ZBU55-PU-14M	55	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBU55-PU-14M-F	55	聚氨酯	G1/4" 外	盘式过滤器
ZBU55-PU-14M-M	55	聚氨酯	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU55-PU-18F	55	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBU55-PU-18F-F	55	聚氨酯	G1/8" 内	盘式过滤器
ZBU55-PU-18F-M	55	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU55-PU-38M	55	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBU55-PU-38M-M	55	聚氨酯	G3/8" 外	网状过滤器
ZBU55-S	55	硅胶		
ZBU55-S-14MB2	55	硅胶	G1/4" 外	
ZBU55-S-14MB2-M	55	硅胶	G1/4" 外	网状过滤器
ZBU55-S-18FB2	55	硅胶	G1/8" 内	
ZBU55-S-38MB2	55	硅胶	G3/8" 外	
ZBU55-S-38MB2-M	55	硅胶	G3/8" 外	网状过滤器
ZBU55-WS	55	食品用安全硅胶		
ZBU55-WS-18FB2-M	55	食品用安全硅胶	G1/8" 内	网状过滤器
ZBU55-WS-38MB2	55	食品用安全硅胶	G3/8" 外	