

# POUSSOIR À RESSORT

## SÉRIE ZLC

### ► AVANTAGES PRODUIT



- Utilisation flexible pour répondre à toutes les exigences
- Variantes disponibles avec un ressort intérieur ou extérieur
- Disponible avec une sécurité anti-rotation

### ► CLÉ DE PRODUIT

ZLC	M10F	30	TI	3N
Série	Raccord fileté	Course [mm]	Raccordement de vide et position du ressort	Modèle


### ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques								
	Raccord fileté	Course [mm]	Raccord fileté	Nombre d'écrous	Côte de clé pour écrous [mm]	Raccordement de vide	Position du raccordement de vide	Position du ressort	Poids [kg]
ZLC-12M-30-SE	G1/2 po extérieur	30	M20X1.5	2	24	G1/8 po intérieur	latérale	extérieure	0.289
ZLC-12M-30-TI	G1/2 po extérieur	30	M22X1.5	2	30	G1/4 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.13
ZLC-12M-50-SE	G1/2 po extérieur	50	M20X1.5	2	24	G1/8 po intérieur	latérale	extérieure	0.16
ZLC-12M-50-TI	G1/2 po extérieur	50	M18X1	2	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.116
ZLC-12M-50-TI-E	G1/2 po extérieur	50	M22X1.5	2	30	G1/4 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.3
ZLC-14M-15-TI	G1/4 po extérieur	15	M18X1	2	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.066
ZLC-14M-20-TI	G1/4 po extérieur	20	M16X1	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.045
ZLC-14M-30-TI-3N	G1/4 po extérieur	30	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.101
ZLC-18F-05-SI	G1/8 po intérieur	5	M10X1	2	12	M5 intérieur	latérale	intérieure	0.024
ZLC-18F-10-TI-E	G1/8 po intérieur	10	M16X1	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.073
ZLC-18M-05-SI	G1/8 po extérieur	5	M10X1	2	12	M5 intérieur	latérale	intérieure	0.028
ZLC-18M-10-TI	G1/8 po extérieur	10	M14X1.5	2	19	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.044
ZLC-18M-15-SI	G1/8 po extérieur	15	M14X1	2	19	M5 intérieur	latérale	intérieure	0.086
ZLC-18M-15-TI	G1/8 po extérieur	15	M14X1	2	19	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.036
ZLC-18M-18-TI	G1/8 po extérieur	18	M14X1.5	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.02
ZLC-18M-20-TI-3N	G1/8 po extérieur	20	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.083
ZLC-18M-20-TI-NR	G1/8 po extérieur	20	M16X1	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.054
ZLC-18M-30-SE	G1/8 po extérieur	30	M14X1.5	2	19	M5 intérieur	latérale	extérieure	0.054
ZLC-18M-30-TI	G1/8 po extérieur	30	G1/8"	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.06
ZLC-18M-30-TI-3N	G1/8 po extérieur	30	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.13
ZLC-18M-45-TE	G1/8 po extérieur	45	M16X1	2	20	G1/8 po intérieur	au-dessus	extérieure	0.066
ZLC-18M-50-SE	G1/8 po extérieur	50	M14X1.5	2	19	M5 intérieur	latérale	extérieure	0.105
ZLC-18M-50-TE-3N	G1/8 po extérieur	50	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	extérieure	0.09
ZLC-18M-50-TI-NR	G1/8 po extérieur	50	M18X1	2	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.14
ZLC-18M-70-TE-3N	G1/8 po extérieur	70	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	extérieure	0.13
ZLC-M10F-10-TI	M10 intérieur	10	M16X1	2	14	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.043
ZLC-M10F-20-TI-3N	M10 intérieur	20	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.083

▶ Caractéristiques techniques									
N° de commande	Raccord fileté	Course [mm]	Raccord fileté	Nombre d'écrous	Côte de clé pour écrous [mm]	Raccordement de vide	Position du raccordement de vide	Position du ressort	Poids [kg]
ZLC-M10F-30-TI-3N	M10 intérieur	30	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	intérieure	0.122
ZLC-M10F-50-TE-3N	M10 intérieur	50	M18X1	3	22	G1/8 po intérieur	au-dessus	extérieure	0.163
ZLC-M5F-07-TI	M5 intérieur	7	G1/8"	2	14	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.017
ZLC-M5F-07-TI-NR	M5 intérieur	7	G1/8"	2	14	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.018
ZLC-M5F-08-SE	M5 intérieur	8	M10X1	2	14	M5 intérieur	latérale	extérieure	0.015
ZLC-M5F-10-TI	M5 intérieur	10	M10X1	2	14	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.036
ZLC-M5F-15-TI	M5 intérieur	15	M10X1	2	14	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.02
ZLC-M5F-20-TI	M5 intérieur	20	G1/8"	2	14	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.02
ZLC-M5M-10-TE	M5 extérieur	10	M12X1	2	14	M5 intérieur	au-dessus	extérieure	0.03
ZLC-M5M-20-TE	M5 extérieur	20	M12X1	2	14	M5 intérieur	au-dessus	extérieure	0.033
ZLC-NFA-06-TI		6	M8X0.8	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.012
ZLC-NFA-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.02
ZLC-NFA-25-TI-NR		25	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.021
ZLC-NFB-05-SI-NR		5	M10X1	1	14	M3 intérieur	latérale	intérieure	0.014
ZLC-NFB-06-TI		6	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.011
ZLC-NFB-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.019
ZLC-NFC-06-TI		6	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.012
ZLC-NFC-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 intérieur	au-dessus	intérieure	0.02

## ▶ DESSINS TECHNIQUES


**ZLC-12M-30-SE**



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


**ZLC-12M-30-TI**



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


**ZLC-12M-50-SE**



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-12M-50-TI**




- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

# POUSSOIR À RESSORT

## SÉRIE ZLC


ZLC-12M-50-TI-E



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-14M-15-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-14M-20-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-14M-30-TI-3N



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-18F-05-SI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide


- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

ZLC-18F-10-TI-E




- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-05-SI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-10-TI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-15-SI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-15-TI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-18-TI**

- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-20-TI-3N**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

# POUSSOIR À RESSORT

## SÉRIE ZLC


ZLC-18M-20-TI-NR



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-18M-30-SE



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-18M-30-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-18M-30-TI-3N



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-18M-45-TE



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide


- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

ZLC-18M-50-SE




- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-50-TE-3N**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-50-TI-NR**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-18M-70-TE-3N**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M10F-10-TI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M10F-20-TI-3N**

- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M10F-30-TI-3N**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

# POUSSOIR À RESSORT

## SÉRIE ZLC


ZLC-M10F-50-TE-3N



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-M5F-07-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-M5F-07-TI-NR



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-M5F-08-SE



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-M5F-10-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide


- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

ZLC-M5F-15-TI




- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M5F-20-TI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M5M-10-TE**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-M5M-20-TE**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-NFA-06-TI**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-NFA-10-TI**

- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

**ZLC-NFA-25-TI-NR**


- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

# POUSSOIR À RESSORT

## SÉRIE ZLC


ZLC-NFB-05-SI-NR



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-NFB-06-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-NFB-10-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration


ZLC-NFC-06-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration

ZLC-NFC-10-TI



- ① Fixation  
③ Raccordement de vide

- ⑬ Connexion pour lèvre d'aspiration