

DISPOSITIF D'ASPIRATION À SOUFFLET

SÉRIE ZOBL

► AVANTAGES PRODUIT



► Dimensions : 35x90 mm

► Géométrie optimale

- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d'amortissement grâce à jusqu'à 4,5 soufflets

► Domaines d'application

- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique

► CLÉ DE PRODUIT

ZOBL

35x90

S

12F

F

Série

Dimensions

Matériau

Raccord fileté


Type de filtre

► PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Modèle	Matériau	Couleur	Température de service [°C]	Duretés Shore
N	NBR	noir	-20 ... +110	60
S	Silicone	Rouge	-70 ... +200	55
WS	Silicone alimentaire	Blanc translucide	-70 ... +200	55

► DIMENSIONS

ZOBL35X90



Légende

	A	B	C	D	E
Dimensions [mm]	88	35	30	38	66

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fabrication	ZOBL35X90
Force de levage parallèle à -20 kPa [kg]	
Force de levage parallèle à -60 kPa [kg]	
Force de levage parallèle à -90 kPa [kg]	
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa [kg]	2.900
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa [kg]	5.000
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa [kg]	
Volume [cm³]	43.000

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	Dimensions [mm]	Matériau	Raccord fileté	Type de filtre
ZOBL35X90-N	35x90	NBR		
ZOBL35X90-N-12F	35x90	NBR	G1/2 po intérieur	
ZOBL35X90-S	35x90	Silicone		
ZOBL35X90-S-00-F	35x90	Silicone		Filtre à disque
ZOBL35X90-S-12F	35x90	Silicone	G1/2 po intérieur	
ZOBL35X90-S-12F-F	35x90	Silicone	G1/2 po intérieur	Filtre à disque
ZOBL35X90-WS	35x90	Silicone alimentaire		
ZOBL35X90-WS-00-F	35x90	Silicone alimentaire		Filtre à disque
ZOBL35X90-WS-12F	35x90	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	
ZOBL35X90-WS-12F-F	35x90	Silicone alimentaire	G1/2 po intérieur	Filtre à disque