

VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZOBL

► VÝHODY VÝROBKU



► Rozmery: 35x90 mm

► Optimálna geometria

- Na manipuláciu s flexibilnými obrobkami
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 4,5 záhybmi

► Oblasť použitia

- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZOBL	35x90	-	S	-	12F	-	F
Séria	Rozmery		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55

► ROZMERY

ZOBL35X90



Legenda

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E
	88	35	30	38	66

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZOBL35X90
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,900
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	5,000
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	
Objem [cm ³]	43,000

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Rozmery [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZOBL35X90-N	35x90	NBR		
ZOBL35X90-N-12F	35x90	NBR	Vnúťorný G1/2"	
ZOBL35X90-S	35x90	Silikón		
ZOBL35X90-S-00-F	35x90	Silikón		Kotúčový filter
ZOBL35X90-S-12F	35x90	Silikón	Vnúťorný G1/2"	
ZOBL35X90-S-12F-F	35x90	Silikón	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter
ZOBL35X90-WS	35x90	Silikón potravinársky		
ZOBL35X90-WS-00-F	35x90	Silikón potravinársky		Kotúčový filter
ZOBL35X90-WS-12F	35x90	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/2"	
ZOBL35X90-WS-12F-F	35x90	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter