

快速更换系统 ZSC 系列

► 产品优点



- ▶ 适用于特定吸盘唇边的创新快换系统
- ▶ 可选配高度补偿功能和球形连接
- ▶ 具有成本效益的维护和保养
- ▶ 无需工具即可更换吸盘唇边

► 产品代码


ZSC	02	BJ	L20	18F
系列	真空吸盘接口尺寸	球形连接	行程 [mm]	真空接口

► 技术数据

定购编号	► 技术数据					
	可匹配于	真空接口	行程 [mm]	球形连接	摆动角度 [°]	重量 [kg]
ZSC02-14F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/4" 内螺纹				0.029
ZSC02-18F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/8" 内螺纹				0.031
ZSC02-BJ-14F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/4" 内螺纹		是	21	0.034
ZSC02-BJ-18F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/8" 内螺纹		是	21	0.036
ZSC02-BJ-L20-18F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/8" 内螺纹	20	是	21	0.081
ZSC02-L20-18F	Ø40 及以下智能吸盘	G1/8" 内螺纹	20			0.076
ZSC03-12F	≥Ø50 Smart Cups	G1/2" 内螺纹				0.56
ZSC03-14F	≥Ø50 Smart Cups	G1/4" 内螺纹				0.062
ZSC03-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹				0.068
ZSC03-38F	≥Ø50 Smart Cups	G3/8" 内螺纹				0.047
ZSC03-BJ-12F	≥Ø50 Smart Cups	G1/2" 内螺纹		是	21	0.62
ZSC03-BJ-14F	≥Ø50 Smart Cups	G1/4" 内螺纹		是	21	0.067
ZSC03-BJ-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹		是	21	0.073
ZSC03-BJ-38F	≥Ø50 Smart Cups	G3/8" 内螺纹		是	21	0.052
ZSC03-BJ-L20-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹	20	是	21	0.116
ZSC03-BJ-L30-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹	30	是	21	0.127
ZSC03-L20-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹	20			0.11
ZSC03-L30-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹	30			0.121

► 优势细节

智能吸盘系列创新快换系统专为适配特定吸盘唇边而开发,可以快速免工具更换吸盘唇边。这不仅降低了材料成本,也显著缩短了维护时间。该系统在提升生产流程灵活性的同时,通过大幅缩短更换吸盘唇边所需的停机时间,进一步提高了生产效率。此外,该系统在设计上注重环保,仅需更换吸盘唇边这一单一部件,有助于节约材料资源并降低运营成本。



吸盘唇边更换方便,适配快速,灵活性极高。

► 大幅提高生产率的智能解决方案



智能吸盘系列可显著缩短更换吸盘唇边的停机时间。创新的智能锁系统为您提供一种全新的锁定方式:弹簧推杆可在任意行程位置固定,确保工件搬运过程绝对安全、无振动。