

ÉJECTEUR À VIDE SÉRIE ZTP

▶ AVANTAGES PRODUIT



▶ Performant

- Débit volumétrique : 341 l/min - 1448 l/min
- Consommation d'air : 208 l/min - 416 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa

▶ Solution tout-en-un

Ce générateur de vide est multifonctionnel et convient à diverses applications. Il dispose d'un filtre intégré à fonction autonettoyante ainsi que d'une fonction optionnelle d'économie d'air.

▶ CLÉ DE PRODUIT

ZTP	L	E	30	32	AR3	DL	SP
Série	Débit volumétrique élevé	Fonction d'économie d'air	Type de cartouche à vide	Niveaux et nombre de cartouches à vide	Vanne de régulation de l'air et du soufflage	Type de connexion pour la vanne de régulation de l'air et du soufflage	Interrupteur à vide numérique
ZTP	E	D	30	32	14	N	Q
Série	Fonction d'économie d'air	Version numérique	Type de cartouche à vide	Niveaux et nombre de cartouches à vide	Raccordement de vide	Sortie de commutation	Fonction de soufflage rapide

▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	▶ Caractéristiques techniques									
	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Fonction d'économie d'air	Vanne de régulation de l'air	Vanne de régulation du soufflage	Sortie de commutation	Interrupteur à vide numérique	Niveau sonore [dB]	Pression de service max. [bar]
ZTP3031	-92	341	152						60	7
ZTP3031-AR3-DL-SN	-92	341	152		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTP3031-AR3-DL-SP	-92	341	152		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPE3031-AR3-DL-SN	-92	341	152	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPE3031-AR3-DL-SP	-92	341	152	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3031-10-N	-92	341		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3031-10-N-Q	-92	341		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3031-10-P	-92	341		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3031-10-P-Q	-92	341		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3031-14-N	-92	341		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3031-14-N-Q	-92	341		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3031-14-P	-92	341		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3031-14-P-Q	-92	341		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTP3032	-92	682	304						60	7
ZTP3032-AR3-DL-SN	-92	682	304		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTP3032-AR3-DL-SP	-92	682	304		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPE3032-AR3-DL-SN	-92	682	304	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPE3032-AR3-DL-SP	-92	682	304	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3032-10-N	-92	682		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3032-10-N-Q	-92	682		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3032-10-P	-92	682		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7

► **Caractéristiques techniques**



N° de commande	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Fonction d'économie d'air	Vanne de régulation de l'air	Vanne de régulation du soufflage	Sortie de commutation	Interrupteur à vide numérique	Niveau sonore max. [dB]	Pression de service max. [bar]
ZTPED3032-10-P-Q	-92	682		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3032-14-N	-92	682		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3032-14-N-Q	-92	682		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3032-14-P	-92	682		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3032-14-P-Q	-92	682		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPL3032	-75	724	140						60	7
ZTPL3032-AR3-DL-SN	-75	724	140		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPL3032-AR3-DL-SP	-75	724	140		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLE3032-AR3-DL-SN	-75	724	140	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLE3032-AR3-DL-SP	-75	724	140	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3032-10-N	-75	724		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3032-10-N-Q	-75	724		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3032-10-P	-75	724		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3032-10-P-Q	-75	724		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3032-14-N	-75	724		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3032-14-N-Q	-75	724		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3032-14-P	-75	724		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3032-14-P-Q	-75	724		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTP3033	-92	1023	456						60	7
ZTP3033-AR3-DL-SN	-92	1023	456		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTP3033-AR3-DL-SP	-92	1023	456		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPE3033-AR3-DL-SN	-92	1023	456	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPE3033-AR3-DL-SP	-92	1023	456	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3033-10-N	-92	1023		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3033-10-N-Q	-92	1023		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3033-10-P	-92	1023		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3033-10-P-Q	-92	1023		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3033-14-N	-92	1023		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3033-14-N-Q	-92	1023		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3033-14-P	-92	1023		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3033-14-P-Q	-92	1023		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTP3034	-92	1364	608						60	7
ZTP3034-AR3-DL-SN	-92	1364	608		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTP3034-AR3-DL-SP	-92	1364	608		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPE3034-AR3-DL-SN	-92	1364	608	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPE3034-AR3-DL-SP	-92	1364	608	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3034-10-N	-92	1364		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3034-10-N-Q	-92	1364		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3034-10-P	-92	1364		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3034-10-P-Q	-92	1364		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3034-14-N	-92	1364		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3034-14-N-Q	-92	1364		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPED3034-14-P	-92	1364		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPED3034-14-P-Q	-92	1364		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPL3034	-75	1448	280						60	7
ZTPL3034-AR3-DL-SN	-75	1448	280		Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPL3034-AR3-DL-SP	-75	1448	280		Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLE3034-AR3-DL-SN	-75	1448	280	Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLE3034-AR3-DL-SP	-75	1448	280	Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3034-10-N	-75	1448		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3034-10-N-Q	-75	1448		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3034-10-P	-75	1448		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3034-10-P-Q	-75	1448		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3034-14-N	-75	1448		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3034-14-N-Q	-75	1448		Oui	Oui	Oui	NPN	Oui	60	7
ZTPLED3034-14-P	-75	1448		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7
ZTPLED3034-14-P-Q	-75	1448		Oui	Oui	Oui	PNP	Oui	60	7

ÉJECTEUR À VIDE



SÉRIE ZTP

► DIAGRAMMES



ZTP3031





ZTP3032





ZTPL3032





ZTP3033



ZTP3034




ZTPL3034




► DESSINS TECHNIQUES

ZTP3031




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑥ Silencieux

ZTP3031-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑥ Silencieux
- ⑨ Vanne de régulation de l'air
- ⑩ Vanne de régulation du soufflage
- ⑪ Interrupteur à vide

ZTP3032, ZTPL3032




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑥ Silencieux

ZTP3032-AR3-DL-SN / -SP, ZTPL3032-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne
- ⑥ Silencieux
- ⑦ d'évacuation de l'air
- ⑧ Vanne de régulation de l'air
- ⑨ Vanne de régulation du soufflage
- ⑩ Interrupteur à vide

ZTPE3032-AR3-DL-SN / -SP, ZTPLE3032-AR3-DL-SN / -SP



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne
- ⑥ Silencieux
- ⑦ d'évacuation de l'air
- ⑧ Vanne de régulation de l'air
- ⑨ Vanne de régulation du soufflage
- ⑩ Interrupteur à vide

ZTPED3032-14-N, ZTPLED3032-14-N




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑤ Silencieux
- ⑥ Branchement électrique

ÉJECTEUR À VIDE


SÉRIE ZTP

ZTPED3032-14-N-Q, ZTPLED3032-14-N-Q




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑤ Silencieux
- ⑥ Branchement électrique

ZTP3033




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Silencieux

ZTP3033-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑤ Silencieux
- ⑥ Vanne de régulation de l'air
- ⑦ Vanne de régulation du soufflage
- ⑧ Interrupteur à vide

ZTPE3033-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑥ Silencieux
- ⑨ Vanne de régulation de l'air
- ⑩ Vanne de régulation du soufflage
- ⑪ Interrupteur à vide

ZTPED3033-14-N




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑥ Silencieux
- ⑧ Branchement électrique

ZTPED3033-14-N-Q




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑥ Silencieux
- ⑧ Branchement électrique

ZTP3034, ZTPL3034



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑥ Silencieux

ZTP3034-AR3-DL-SN / -SP, ZTPL3034-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑥ Silencieux
- ⑨ Vanne de régulation de l'air
- ⑩ Vanne de régulation du soufflage
- ⑪ Interrupteur à vide

ÉJECTEUR À VIDE


SÉRIE ZTP

ZTPE3034-AR3-DL-SN / -SP, ZTPLE3034-AR3-DL-SN / -SP




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ④ Raccordement de soufflage
- ⑥ Silencieux
- ⑨ Vanne de régulation de l'air
- ⑩ Vanne de régulation du soufflage
- ⑪ Interrupteur à vide

ZTPED3034-14-N, ZTPLED3034-14-N



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑥ Silencieux
- ⑧ Branchement électrique

ZTPED3034-14-N-Q, ZTPLED3034-14-N-Q



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑥ Silencieux
- ⑧ Branchement électrique

