

机床技术

产品系列概览

电主轴	电机技术	S1 额定功率	S1 额定扭矩
风冷			
HF145-001 系列	异步	6.0 kW - 11.8 kW	4.9 Nm - 9.6 Nm
液体			
HF125-002 系列	异步	9.0 kW - 12.0 kW	7.3 Nm - 9.0 Nm
HF150-00X 系列	同步 / 异步	14.5 kW - 20.0 kW	14.3 Nm - 18.5 Nm
HF205-006 系列	同步 / 异步	34.0 kW - 48.0 kW	83.7 Nm - 153.0 Nm
SPN 零点夹紧系统	操作气压	牵引力	带 PLUS 接头的牵引力
气动			
Advanced 系列	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
Standard 系列	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
夹板	操作气压	牵引力	带 PLUS 接头的牵引力
气动			
SPP 系列	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
托盘更换器	操作气压	牵引力	带 PLUS 接头的牵引力
气动			
SPP 系列	4.5 bar - 7 bar	10.0 kN	22.0 kN

最大转速	刀具接口	编码器	重量	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
24000 1/min	HSK-C50 / HSK-F63	1Vss 256	17 kg - 32 kg	●	●	●	●	●	●
24000 1/min	HSK-F63 / HSK-T50	1Vss 256	13 kg - 19 kg	●	●	●	●	●	●
24000 1/min - 26000 1/min	HSK-F63	1Vss 256	25 kg - 38 kg	●	●	●	●	●	●
6000 1/min - 14000 1/min	HSK-A63	1Vss 360	130 kg	●	●	●	●	●	●
最大抓取力	支承面检查功能	支承面检查功能	重量	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
25 kN - 75 kN	是的	气动	0.39 kg - 3.2 kg	●	●	●	●	●	●
25 kN - 75 kN	没有		0.39 kg - 3.2 kg	●	●	●	●	●	●
最大抓取力	支承面检查功能	支承面检查功能	重量	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
25 kN - 75 kN	没有		5.4 kg - 85 kg				●	●	●
防止旋转	空气清洁功能	活塞位置识别装置	重量	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
有	是的	电动	2.4 kg				●	●	●