

TECHNIQUE D'AMORTISSEMENT

APERÇU DES SÉRIES

AMORTISSEURS INDUSTRIELS POWERSTOP	Absorption maximale d'énergie par course en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par heure en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par course en situation d'arrêt d'urgence
M4X0.5			
Mini Energy	0.8 J	2100 J/h	0.8 J
M5X0.5			
Mini Energy	0.8 J	2100 J/h	0.8 J
M6X0.5			
Mini Energy	1.8 J	5000 J/h	1.8 J
M8X1.0			
Standard Energy	1.5 J - 4 J	10000 J/h	1.5 J - 5 J
High Energy	1.5 J - 4 J	10000 J/h	1.5 J - 5 J
Adjustable Energy	1.5 J - 4 J	10000 J/h	1.5 J - 5 J
M10X1			
Standard Energy	3 J - 10 J	22000 J/h	3 J - 13 J
High Energy	3 J - 10 J	22000 J/h	3 J - 13 J
Adjustable Energy	3 J - 10 J	22000 J/h	3 J - 13 J
M12X1			
Standard Energy	9 J - 18 J	33000 J/h	9 J - 25 J
High Energy	9 J - 18 J	33000 J/h	9 J - 25 J
Adjustable Energy	9 J - 18 J	33000 J/h	9 J - 25 J
M14X1			
Standard Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
High Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
Adjustable Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
M14X1.5			
Standard Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
High Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
Adjustable Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
M16X1			
Standard Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
High Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
Adjustable Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
M16X1.5			
Standard Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
High Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
Adjustable Energy	20 J - 34 J	50000 J/h	20 J - 42 J
M20X1.5			
Standard Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 230 J
High Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 230 J
Adjustable Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 230 J
M22X1.5			
Standard Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 150 J
High Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 150 J
Adjustable Energy	41 J - 80 J	90000 J/h	41 J - 150 J
M25X1.5			
Standard Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
High Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
Adjustable Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J

Vitesse d'impact min.	Vitesse d'impact max.	Course max.	Poids	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
0.1 m/s - 0.8 m/s	1.2 m/s - 2.2 m/s	4 mm	0.002 kg				●	●	●
0.1 m/s - 0.8 m/s	1.2 m/s - 2.2 m/s	4 mm	0.003 kg				●	●	●
0.1 m/s - 1.8 m/s	1.2 m/s - 3.5 m/s	5 mm	0.005 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	6 mm	0.01 kg - 0.014 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	6 mm	0.01 kg - 0.014 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	6 mm	0.01 kg - 0.014 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	8 mm	0.017 kg - 0.025 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	8 mm	0.017 kg - 0.025 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	8 mm	0.017 kg - 0.025 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	10 mm	0.028 kg - 0.041 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	10 mm	0.028 kg - 0.041 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	10 mm	0.028 kg - 0.041 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.052 kg - 0.079 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.052 kg - 0.079 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.052 kg - 0.079 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.05 kg - 0.075 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.05 kg - 0.075 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.05 kg - 0.075 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.074 kg - 0.11 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.074 kg - 0.11 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.074 kg - 0.11 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.071 kg - 0.1 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.071 kg - 0.1 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	12 mm - 20 mm	0.071 kg - 0.1 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.11 kg - 0.18 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.11 kg - 0.18 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.11 kg - 0.18 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.15 kg - 0.23 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.15 kg - 0.23 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	15 mm - 25 mm	0.15 kg - 0.23 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.26 kg - 0.43 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.26 kg - 0.43 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.26 kg - 0.43 kg				●	●	●

TECHNIQUE D'AMORTISSEMENT

APERÇU DES SÉRIES

AMORTISSEURS INDUSTRIELS POWERSTOP	Absorption maximale d'énergie par course en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par heure en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par course en situation d'arrêt d'urgence
M27X1.5			
Standard Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
High Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
Adjustable Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
M27X3.0			
Standard Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
High Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
Adjustable Energy	105 J - 230 J	120000 J/h	105 J - 400 J
M33X1.5			
Standard Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
High Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
Adjustable Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
M36X1.5			
Standard Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
High Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
Adjustable Energy	185 J - 400 J	140000 J/h	185 J - 800 J
TAMPONS PROFILÉS BASICSTOP	Absorption maximale d'énergie par course en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par heure en fonctionnement continu	Absorption maximale d'énergie par course en situation d'arrêt d'urgence
Axial Standard	0.3 J - 2014 J	9 J/h - 60420 J/h	0.4 J - 2951 J
Axial Advanced	450 J - 12725 J	13500 J/h - 381750 J/h	630 J - 17810 J
Radial Standard	1.2 J - 290 J	36 J/h - 8700 J/h	1.8 J - 427 J
ACCESSOIRES			
Douille de butée	Filetage		
Série PAH	M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5		
Manchon d'arrêt du capteur	Filetage		
Série PSH	M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M20X1.5 / M25X1.5 / M33X1.5 / M45X1.5		
Élément de précharge articulé	Filetage		
Série PBV	M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5		
Bride de serrage à vissage orthogonal	Filetage		
Série PKS	M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5		
Bride de serrage à vissage parallèle	Filetage		
Série PKP	M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5		
Contre-écrou	Filetage		
Série PVM	M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M42X1.5 / M45X1.5 / M45X2.0 / M64X2.0		
Contre-écrou	Filetage		
Série PDD	M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5		
Vis	Filetage		
Série TPC	M2 / M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M12 / M16 / M20		

Vitesse d'impact min.	Vitesse d'impact max.	Course max.	Poids	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.34 kg - 0.52 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.34 kg - 0.52 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.34 kg - 0.52 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.29 kg - 0.47 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.29 kg - 0.47 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	25 mm - 40 mm	0.29 kg - 0.47 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.55 kg - 0.96 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.55 kg - 0.96 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.55 kg - 0.96 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.71 kg - 1.2 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.71 kg - 1.2 kg				●	●	●
0.1 m/s - 3.0 m/s	1.2 m/s - 5.0 m/s	30 mm - 50 mm	0.71 kg - 1.2 kg				●	●	●
Dureté Shore Hard	Duretés Shore Medium	Course max.	Poids	UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
55D	40D	3 mm - 56 mm	0.001 kg - 0.79 kg				●	●	●
55D	40D	30 mm - 198 mm	0.18 kg - 3.6 kg				●	●	●
55D	40D	15 mm - 60 mm	0.007 kg - 0.3 kg				●	●	●
				UL	CE	UKCA	LABS	REACH	RoHS
			Poids						
			0.001 kg - 0.56 kg				●	●	●
Fonction de commutation			Poids						
Contact à ouverture (NC)			0.026 kg - 0.57 kg				●	●	●
Protection	Angle d'impact max.	Poids							
Anneau en feutre / Racleur (NBR) / Sans protection	30 °	0.016 kg - 0.97 kg					●	●	●
		Poids							
		0.016 kg - 0.43 kg					●	●	●
		Poids							
		0.009 kg - 0.2 kg					●	●	●
		Poids							
		0.001 kg - 0.3 kg					●	●	●
		Poids							
		0.001 kg - 0.004 kg					●	●	●
Couple de serrage	Longueur de filetage E max.	Cote sur plats	Poids						
0.3 Nm - 185 Nm	2 mm - 20 mm	1.3 mm - 14 mm	0.001 kg - 0.19 kg				●	●	●