

LISTE DE CONTRÔLE

ÉLÉMENTS DE SERRAGE ET DE FREINAGE

Données clients									
Numéro de client					Numéro de téléphone				
Entreprise					E-mail				
Contact									
Données du projet									
Traité par					Date				
Quantité					Date souhaitée				
Quantité potentielle / an									
Description de l'application									
Représentation jointe			Dessin			Modèle 3D			
Type de produit									
Élément de serrage					Élément de serrage et de freinage				
Actionnement									
Manuel			Pneumatique			Hydraulique			Électrique
			Pression de service [bar]						
État									
Ouvert sans énergie (NO)			Fermé sans énergie (NC)			Bistable (N)			
Informations sur le rail profilé									
Fabricant						Type de rail		Avec protection	
Taille du rail						Type de chariot			
Ou									
Acier plat		Arbre		Dimensions/diamètre [mm]			Tolérance +/- [µm]		
Données techniques									
Position de montage			Horizontale			Verticale			À un angle de [°]
Force de maintien requise [N]									
Vitesse maximale de l'application [m/s]									
Cycles par heure/ Durée de vie en cycles									
Environnement									
Température de fonctionnement [°C]									
Propre			Légèrement sale			Sale			
Caractéristiques									
Joint d'extrémité			Conception en acier inoxydable						
Détection			Connexion électrique alternative			par le haut		par l'avant	
Autre									