

# TECHNIKA MASZYNOWA

## PRZEGLĄD SERII

<b>WRZECIONO SILNIKOWE</b>	<b>Technologia silnika</b>	<b>Moc znamionowa S1</b>	<b>Znamionowy moment obrotowy S1</b>
<b>WENTYLATOR ELEKTRYCZNY</b>			
Seria HF145-001	Asynchroniczny	6.0 kW - 11.8 kW	4.9 Nm - 9.6 Nm
<b>PŁYN</b>			
Seria HF125-002	Asynchroniczny	9.0 kW - 12.0 kW	7.3 Nm - 9.0 Nm
Seria HF150-00X	Asynchroniczny / Synchroniczny	14.5 kW - 20.0 kW	14.3 Nm - 18.5 Nm
Seria HF205-006	Asynchroniczny / Synchroniczny	34.0 kW - 48.0 kW	83.7 Nm - 153.0 Nm
<b>SYSTEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM SPN</b>	<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>Siła dociągania</b>	<b>Siła dociągania z przyłączem PLUS</b>
<b>PNEUMATYCZNA</b>			
Seria Advanced	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
Seria Standard	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
<b>PŁYTA ZACISKOWA</b>	<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>Siła dociągania</b>	<b>Siła dociągania z przyłączem PLUS</b>
<b>PNEUMATYCZNA</b>			
Seria SPP	4 bar - 7 bar	1.0 kN - 18.0 kN	2.5 kN - 36.0 kN
<b>ZMIENIACZ PALET</b>	<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>Siła dociągania</b>	<b>Siła dociągania z przyłączem PLUS</b>
<b>PNEUMATYCZNA</b>			
Seria SPP	4.5 bar - 7 bar	10.0 kN	22.0 kN

<b>Maksymalna prędkość obrotowa</b>	<b>System mocowania narzędzia</b>	<b>Enkoder</b>	<b>Masa</b>	<b>UL</b>	<b>CE</b>	<b>UKCA</b>	<b>LABS</b>	<b>REACH</b>	<b>RoHS</b>
24000 1/min	HSK-C50 / HSK-F63	1Vss 256	17 kg - 32 kg		●	●	●	●	●
24000 1/min	HSK-F63 / HSK-T50	1Vss 256	13 kg - 19 kg		●	●	●	●	●
24000 1/min - 26000 1/min	HSK-F63	1Vss 256	25 kg - 38 kg		●	●	●	●	●
6000 1/min - 14000 1/min	HSK-A63	1Vss 360	130 kg		●	●	●	●	●
<b>Siła utrzymująca maks.</b>	<b>Kontrola ułożenia</b>	<b>Kontrola ułożenia</b>	<b>Masa</b>	<b>UL</b>	<b>CE</b>	<b>UKCA</b>	<b>LABS</b>	<b>REACH</b>	<b>RoHS</b>
25 kN - 75 kN	Tak	pneumatyczne	0.39 kg - 3.2 kg		●	●	●	●	●
25 kN - 75 kN	Nie		0.39 kg - 3.2 kg		●	●	●	●	●
<b>Siła utrzymująca maks.</b>	<b>Kontrola ułożenia</b>	<b>Kontrola ułożenia</b>	<b>Masa</b>	<b>UL</b>	<b>CE</b>	<b>UKCA</b>	<b>LABS</b>	<b>REACH</b>	<b>RoHS</b>
25 kN - 75 kN	Nie		5.4 kg - 85 kg				●	●	●
<b>Zabezpieczenie przed skrzyżowaniem</b>	<b>Funkcja wydmuchiwania</b>	<b>Kontrola pozycji tłoka</b>	<b>Masa</b>	<b>UL</b>	<b>CE</b>	<b>UKCA</b>	<b>LABS</b>	<b>REACH</b>	<b>RoHS</b>
Tak	Tak	elektryczna	2.4 kg				●	●	●