


OSIE O DŁUGIM SKOKU

ROZMIAR AMB040

► ZALETY PRODUKTU



► Wysoka dynamika i prędkość

Osie z napędem paskiem zębatym charakteryzują się wysoką dynamiką i prędkością, co czyni je idealnym rozwiązaniem do szybkich sekwencji ruchu i dużych obszarów roboczych.

► Krótkie czasy cyklu

Przy maksymalnych prędkościach do 5 m/s i przyspieszeniach do 50 m/s², osie z paskiem zębatym umożliwiają niezwykle krótkie czasy cyklu, co zwiększa wydajność produkcji.


► Zintegrowany element zaciskowy

Dzięki opcjonalnemu zintegrowanemu elementowi zaciskowemu w konstrukcji NC, osie śrubowe oferują duże siły zaciskowe bez zakłócania konturów, co zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo aplikacji.

► CECHY SERII

	Seria	
	AMB	AMS
 Prowadnica profilowa	•	•
 Wysoka prędkość ruchu	•	•
 Siła	•	•
 IP40	•	•
 Długość karetki S/M/L	•	
 Długość karetki S-/L		•
 Napęd (opcjonalny)	•	•
 Druga karetko (opcjonalnie)	•	•
 Taśma osłonowa (opcjonalna)	•	•
 Czujnik pola magnetycznego (opcjonalny)	•	•
 Czujnik indukcyjny (opcjonalny)	•	•

► KORZYŚCI



- 1 **Karetka**
 - trzy długości karetki i do dwóch karetek na oś, a także gwinty z otworami ustalającymi i tulejami centrującymi do szybkiego i niezawodnego mocowania ładunków
- 2 **Napęd z paskiem zębatym**
 - zaprojektowany dla maksymalnych prędkości i przyspieszeń
- 3 **System prowadnic**
 - niezrównana nośność i trwałość
 - łatwa konserwacja dzięki zintegrowanym smarowniczkom po obu stronach
- 4 **Element zaciskowy (opcjonalny)**
 - doskonała integracja dla dodatkowego bezpieczeństwa
 - wysokie siły trzymania dzięki konstrukcji NC
- 5 **Taśma osłonowa (opcjonalna)**
 - zapewnia niezawodną ochronę i maksymalizuje żywotność
- 6 **Układ napędowy (opcjonalny)**
 - kompletny układ napędowy, obejmujący płyty adaptera, silniki, sterowniki napędu i inne akcesoria

► DANE TECHNICZNE ROZMIARÓW

OSIE NAPĘDZANE PASKIEM ZĘBATYM

Wielkość	Skok maks. [mm]	Prędkość maks. [m/s]	Przyspieszenie maks. [m/s ²]	Siła trzymania maks. [N]
AMB040	1 810	4	50	-
AMB060	5 670	5	50	400
AMB080	5 610	5	50	650
AMB120	5 550	5	50	1 200

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE




Tu znajdziesz szybko wszystkie informacje: www.zimmer-group.com. Na podstawie numeru katalogowego produktu można znaleźć dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obsługi szukanej wielkości. Szybki dostęp do aktualnych informacji.

► SPECYFIKACJE PRODUKTU



► Siły i momenty



► Dane obciążenia

Żywotność referencyjna:
20 000 km

Długość karetki	S	Mies.	L
Fy [N]	735	735	735
Fz [N]	935	935	935
Mx [Nm]	9	9	9
My [Nm]	50	76	128
Mz [Nm]	28	43	73

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



CZUJNIKI



ZUB188454

Czujnik pola magnetycznego
z uchwytem montażowym



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



CNOR00094

Nakrętki teowe rozmiar 5 / M4




CNOR00099

Nakrętki teowe rozmiar 5 / M5




DST40800

Tuleja centrująca



ZUB187816

Łapy mocujące ze śrubami



C71412061009


Smarowniczka stożkowa



CNOR02558

Smarowniczka lejkowa


► ZALECANE AKCESORIA DO NAPĘDU*



Sprzęgła




Przekładnia




Silniki




Przewody




Rezystory hamowania



Obudowy sprzęgła



Płyty adaptera do przekładni



Płyta adaptera do silników



Sterowniki napędu

* Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą kontaktową w Zimmer Group.

► DANE TECHNICZNE

	► Dane techniczne		
	Długość karetki S	Długość karetki M	Długość karetki L
Szerokość profilu [mm]	40	40	40
Skok maks. [mm]	1.810	1.760	1.680
Rezerwa skoku [mm]	15	15	15
Stała posuwu [mm/obr.]	108	108	108
Efektywna średnica koła pasowego [mm]	34,4	34,4	34,4
Szerokość paska zębatego [mm]	15	15	15
Długość karetki bez taśmy osłonowej [mm]	145	200	280
Długość karetki z taśmą osłonową [mm]	255	310	390
Prędkość maks. [m/s]	4	4	4
Przyspieszenie maks. [m/s ²]	50	50	50
Żywotność referencyjna [km]	20.000	20.000	20.000
Fy maks. [N]	735	735	735
Fz maks. [N]	935	935	935
Dyn. obciążalność prowadnicy profilowej [N]	5.590	5.590	5.590
Stat. obciążalność prowadnicy profilowej [N]	6.780	6.780	6.780
Moment Mx maks. [Nm]	9	9	9
Moment My maks. [Nm]	50	76	128
Moment Mz maks. [Nm]	28	43	73
Typowe dopuszczalne obciążenie [kg]	10	10	10
Odległość od górnej krawędzi karetki do środka prowadnicy [mm]	35,90	35,90	35,90
Powtarzalność [mm]	+/- 0,05	+/- 0,05	+/- 0,05
Temperatura robocza [°C]	5 ... +60	5 ... +60	5 ... +60
Siła posuwu maks. [N]	110	110	110
Maksymalna przenoszona siła obwodowa [N]	380	380	380
Moment napędu maks. [Nm]	1,9	1,9	1,9
Statyczna siła trzymania elementu zaciskowego [N]	-	-	-
Ciśnienie robocze elementu zaciskowego w wersji standard/LP [bar]	-	-	-
Liczba cykli mocowania elementu zaciskowego	-	-	-
Dodatkowa waga elementu zaciskowego [kg]	-	-	-
Masa karetki [kg]	0,38	0,48	0,61
Dodatkowy ciężar przeprowadzania taśmy osłonowej [kg]	0,10	0,10	0,10
Masa przy skoku zerowym [kg]	1,45	1,70	2,03
Masa na 1 m skoku [kg]	2,97	2,97	2,97
Stopień ochrony zgodnie z IEC60529 (bez taśmy/z taśmą osłonową)	IP20 / IP40	IP20 / IP40	IP20 / IP40

► RYSUNEK TECHNICZNY

- ① Mocowanie jednostki liniowej
- ③ Mocowanie aplikacji klienta
- ⑥ Rowek na czujnik pola magnetycznego
- ⑧ Mocowanie na płytę adaptera
- ⑪ Skok
- ⑭ Smarowanie prowadnicy liniowej
- ⑰ Rowek na łąpy mocujące
- ⑳ Łącznik elementu przelączającego
- ㉓ Minimalne odległość między karetkami

