


OSIE O DŁUGIM SKOKU

ROZMIAR AMS040

► ZALETY PRODUKTU



► Wysoka precyzja i duże siły posuwu

Osie śrubowe oferują wyjątkową dokładność i duże siły posuwu, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających zarówno precyzji, jak i odporności na duże obciążenia.

► Opcjonalny układ napędowy

Na życzenie możemy również dostarczyć komponenty napędu dostosowane do danego zastosowania, od sprzęgła przez silnik po sterownik napędu.


► Zintegrowany element zaciskowy

Dzięki opcjonalnemu zintegrowanemu elementowi zaciskowemu w konstrukcji NC, osie śrubowe oferują duże siły zaciskowe bez zakłócania konturów, co zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo aplikacji.

► CECHY SERII

	Seria	
	AMB	AMS
 Prowadnica profilowa	•	•
 Wysoka prędkość ruchu	•	•
 Siła	•	•
 IP40	•	•
 Długość karetki S/M/L	•	
 Długość karetki S-/L		•
 Napęd (opcjonalny)	•	•
 Druga karetki (opcjonalnie)	•	•
 Taśma osłonowa (opcjonalna)	•	•
 Czujnik pola magnetycznego (opcjonalny)	•	•
 Czujnik indukcyjny (opcjonalny)	•	•

► KORZYŚCI



- 1 **Karetka**
 - dwie długości karetki i do dwóch karetek na oś, a także gwintowane i centrujące otwory do szybkiego i niezawodnego mocowania obciążeń
- 2 **Napęd śrubowy**
 - optymalne dostosowanie osi do danego zastosowania dzięki maksymalnie czterem skokom śruby
- 3 **Wspornik śruby (opcjonalny)**
 - skutecznie zapobiega otwieraniu się wrzeciona
 - maksymalne prędkości ruchu nawet przy dużych skokach
- 4 **Element zaciskowy (opcjonalny)**
 - doskonała integracja dla dodatkowego bezpieczeństwa
 - wysokie siły trzymania dzięki konstrukcji NC
- 5 **Taśma osłonowa (opcjonalna)**
 - zapewnia niezawodną ochronę i maksymalizuje żywotność
- 6 **Układ napędowy (opcjonalny)**
 - kompletny układ napędowy, obejmujący płyty adaptera, silniki, sterowniki napędu i inne akcesoria

► DANE TECHNICZNE ROZMIARÓW

OSIE Z NAPĘDEM ŚRUBOWYM

Wielkość	Skok maks. [mm]	Prędkość maks. [m/s]	Przyspieszenie maks. [m/s ²]	Siła trzymania maks. [N]
AMS040	900	0,5	30	-
AMS060	1 970	1,5	30	250
AMS080	2 100	2	30	500
AMS120	2 300	3,2	30	1 000

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE




Tu znajdziesz szybko wszystkie informacje: www.zimmer-group.com. Na podstawie numeru katalogowego produktu można znaleźć dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obsługi szukanej wielkości. Szybki dostęp do aktualnych informacji.

► SPECYFIKACJE PRODUKTU



► Siły i momenty



► Dane obciążenia

Żywotność referencyjna:
10 000 km

Długość karetki	S	L
F _y [N]	1.105	1.105
F _z [N]	1.240	1.240
M _x [Nm]	9	9
M _y [Nm]	95	127
M _z [Nm]	43	57

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



CZUJNIKI



ZUB188454

Czujnik pola magnetycznego
z uchwytem montażowym



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



CNOR00094

Nakrętki teowe rozmiar 5 / M4



CNOR00099

Nakrętki teowe rozmiar 5 / M5



DST40800

Tuleja centrująca




ZUB187816

Łapy mocujące ze śrubami



C71412061009


Smarowniczka stożkowa




CNOR02558

Smarowniczka lejkowa

► ZALECANE AKCESORIA DO NAPĘDU*



Sprzęgła



Silniki




Przewody




Rezystory hamowania



Sterowniki napędu



Obudowy sprzęgła



Płyta adaptera do silników

* Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą kontaktową w Zimmer Group.

► DANE TECHNICZNE

	► Dane techniczne	
	Długość karetki S	Długość karetki L
Szerokość profilu [mm]	40	40
Skok maks. [mm]	900	860
Rezerwa skoku [mm]	15	15
Średnica śruby [mm]	12	12
Skoki śruby [mm]	5/10	5/10
Wsporniki śruby	-	-
Długość karetki bez taśmy osłonowej [mm]	180	220
Długość karetki z taśmą osłonową [mm]	290	330
Prędkość maks. [m/s]	0,5	0,5
Przyspieszenie maks. [m/s ²]	30	30
Żywotność referencyjna [km]	10.000	10.000
Fy maks. [N]	1.105	1.105
Fz maks. [N]	1.240	1.240
Dyn. obciążalność prowadnicy profilowej [N]	5.590	5.590
Stat. obciążalność prowadnicy profilowej [N]	6.780	6.780
Dyn. obciążalność śruby kulowej [N]	5.000/3.300	5.000/3.300
Stat. obciążalność śruby kulowej [N]	7.000/4.250	7.000/4.250
Moment Mx maks. [Nm]	9	9
Moment My maks. [Nm]	95	127
Moment Mz maks. [Nm]	43	57
Typowe dopuszczalne obciążenie [kg]	10	10
Odległość od górnej krawędzi karetki do środka prowadnicy [mm]	45,40	45,40
Powtarzalność [mm]	+/- 0,02	+/- 0,02
Temperatura robocza [°C]	5 ... +60	5 ... +60
Siła posuwu maks. [N]	840/690	840/690
Moment napędu maks. [Nm]	0,7/1,1	0,7/1,1
Statyczna siła trzymania elementu zaciskowego [N]	-	-
Ciśnienie robocze elementu zaciskowego w wersji standard/LP [bar]	-	-
Liczba cykli mocowania elementu zaciskowego	-	-
Dodatkowa waga elementu zaciskowego [kg]	-	-
Masa karetki [kg]	0,66	0,69
Dodatkowy ciężar przeprowadzania taśmy osłonowej [kg]	0,10	0,10
Masa drugiej karetki [kg]	0,46	0,49
Masa przy skoku zerowym [kg]	1,89	2,13
Masa na 1 m skoku [kg]	4,18	4,18
Stopień ochrony zgodnie z IEC60529 (bez taśmy/z taśmą osłonową)	IP20 / IP40	IP20 / IP40

► RYSUNEK TECHNICZNY

- ① Mocowanie jednostki liniowej
- ③ Mocowanie aplikacji klienta
- ⑥ Rowek na czujnik pola magnetycznego
- ⑧ Mocowanie na płytę adaptera
- ⑪ Skok
- ⑲ Smarowanie śruby kulowej
- ⑳ Smarowanie przewodnicy liniowej
- ㉑ Rowek na łapy mocujące
- ㉒ Łącznik elementu przełączającego
- ㉓ Minimalne odległość między karetkami

