


长行程电缸

AMB120 安装尺寸

产品优势




- 高动态性与高速**
齿形带式电缸动态性能高、速度快,适用于快速运动过程和较大的工作范围。
- 循环时间短**
齿形带式电缸的最大速度可达 5 m/s,加速度可达 50 m/s²,可实现极短的循环时间,从而提高生产效率。
- 内置夹紧元件**
丝杆式电缸可选配常闭设计的集成式夹紧元件,夹紧力高,无轮廓干涉,从而显著提升应用的灵活性与安全性。

系列特点

	系列	
	AMB	AMS
 成型导轨	●	●
 高移动速度	●	●
 强劲	●	●
 IP40	●	●
 滑块长度 S/M/L	●	
 滑块长度 S/-/L		●
 驱动装置(可选)	●	●
 第二个滑块(可选)	●	●
 盖条(可选)	●	●
 集成夹紧元件(可选)	●	●
 丝杆支撑(可选)		●
 磁场传感器(可选)	●	●
 接近开关(可选)	●	●

优势详情



- ① **滑块**
 - 三种滑块长度, 每个气缸最多有两个滑块, 并配备带配合孔和定心套筒的螺纹结构, 可快速可靠固定有效载荷
- ② **齿形带传动**
 - 专为超高速度和加速度而设计
- ③ **导轨系统**
 - 无与伦比的负载能力和耐用性
 - 两侧集成润滑接口, 便于维护
- ④ **夹紧元件(可选)**
 - 完美集成, 提高安全性
 - 采用常闭设计, 保持力大
- ⑤ **盖条(可选)**
 - 确保可靠的保护, 大幅延长使用寿命
- ⑥ **传动系统(可选)**
 - 可根据需求提供全套传动系统, 包含转接板、电机、驱动调节器及其他配件

安装尺寸技术数据

齿形带式气缸

安装尺寸	最大行程 [mm]	最大速度 [m/s]	最大加速度 [m/s ²]	最大保持力 [N]
AMB040	1,810	4	50	-
AMB060	5,670	5	50	400
AMB080	5,610	5	50	650
AMB120	5,550	5	50	1,200

更多信息请在线查询




一键获取所有信息: www.zimmer-group.com. 您可以根据所需产品的订购编号查看相应安装尺寸的数据、图纸、3D 模型和操作说明。快捷、一目了然、更新及时。

产品规格



力和力矩



负载数据

寿命参考基准:
20,000 km

滑块长度	S	M	L
Fy 向力 [N]	8.875	8.875	8.875
Fz 向力 [N]	9.340	9.340	9.340
Mx 扭矩 [Nm]	93	93	93
My 扭矩 [Nm]	630	1.050	1.890
Mz 扭矩 [Nm]	600	1.000	1.795

推荐配件



传感器



ZUB188454
磁场传感器
包括角支撑件



接头/其他



CNOR02220
8号/M5 T型槽滑块



CPRO01348
8号/M6 T型槽滑块



CNOR03044
8号/M8 T型槽滑块



030529
定位环



ZUB187819
夹板包含螺栓



C71412061009
锥形注油嘴



CNOR02558
漏斗式注油嘴




GVM5
直通型气动接头



WVM5
弯角型气动接头

► 驱动装置推荐配件*



联轴器



变频器




电机




线缆




制动电阻



联轴器外壳



变频器转接板



电机转接板



驱动调节器

*如需了解更多信息,请联系您的 Zimmer Group 专属联系人。

► 技术数据

	► 技术数据		
	滑块长度 S	滑块长度 M	滑块长度 L
型材宽度 [mm]	120	120	120
最大行程 [mm]	5.550	5.460	5.280
行程余量 [mm]	15	15	15
进给量 [mm/rev]	288	288	288
齿形皮带轮有效直径 [mm]	91,7	91,7	91,7
齿形皮带宽度 [mm]	60	60	60
不含盖条的滑块长度 [mm]	290	380	560
含盖条的滑块长度 [mm]	456	546	726
最大速度 [m/s]	5	5	5
最大加速度 [m/s ²]	50	50	50
使用寿命参考值 [km]	20.000	20.000	20.000
最大 Fy 向力 [N]	8.875	8.875	8.875
最大 Fz 向力 [N]	9.340	9.340	9.340
成型导轨动态额定载荷 [N]	40.500	40.500	40.500
成型导轨静态额定载荷 [N]	53.700	53.700	53.700
最大 Mx 扭矩 [Nm]	93	93	93
最大 My 扭矩 [Nm]	630	1.050	1.890
最大 Mz 扭矩 [Nm]	600	1.000	1.795
典型有效载荷 [kg]	120	120	120
滑块边缘至导轨中心的距离 [mm]	91,50	91,50	91,50
重复定位精度 [mm]	+/- 0,05	+/- 0,05	+/- 0,05
工作温度 [°C]	5 ... +60	5 ... +60	5 ... +60
最大推力 [N]	1.800	1.800	1.800
最大可传递圆周力 [N]	4.980	4.980	4.980
最大驱动扭矩 [Nm]	82,5	82,5	82,5
夹紧元件静态保持力 [N]	850-1.200	850-1.200	850-1.200
标准/低压型夹紧元件的工作压力 [bar]	5,5-6,5 / 4,0-6,5	5,5-6,5 / 4,0-6,5	5,5-6,5 / 4,0-6,5
夹紧元件工作循环次数	5.000.000	5.000.000	5.000.000
夹紧元件附加重量 [kg]	0,80	0,80	0,80
滑块质量 [kg]	5,33	6,36	8,56
盖条改向装置附加重量 [kg]	0,82	0,82	0,82
行程为0时的质量 [kg]	23,60	26,44	32,28
每 1 m 行程的质量 [kg]	19,94	19,94	19,94
防护等级符合 IEC60529 标准 (无盖条/有盖条)	IP20 / IP40	IP20 / IP40	IP20 / IP40

► 技术图纸

- ① 电缸固定
- ③ 客户应用固定
- ⑥ 磁场传感器的固定槽
- ⑧ 转接板固定
- ⑪ 行程
- ②④ 线性导轨润滑点
- ③① 沟槽
- ③② 感应片固定位置
- ③③ 滑块间最小距离
- ③⑤ 夹紧元件能源供应

