

# DEPOSITO


## AFWR1-63-A

### ► SPECIFICHE PRODOTTO



#### ► Forze e momenti



Mostra le forze e i momenti statici che possono agire sul deposito a causa della parte mobile



Mr [Nm]	2
Mx [Nm]	4
My [Nm]	1.5
Fa_H [N]	100
Fa_V [N]	100



#### ► Struttura orizzontale

Mostra il peso maneggiabile massimo in funzione delle distanze tra i centri del baricentro in direzione X e Y



#### ► Struttura verticale

Mostra il peso maneggiabile massimo in funzione delle distanze tra i centri del baricentro in direzione X e Z



### ► ACCESSORI CONSIGLIATI



#### SENSORISTICA



**NJ5-E2SK-01**  
Sensori induttivi cavi 0,3 m - Spina M8

**Numero d'ordine**

Adatto per dimensioni costruttive

Forza di bloccaggio [N]

Forza di sblocco [N]

Peso [kg]

**Dati tecnici****AFWR1-63-A**

FWR63L-00-A

50

50

0.4

