

STANOWISKO ODKŁADANIA


ALSR1-63-B

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Siły i momenty



Przedstawia maksymalne siły i momenty, które mogą oddziaływać na stanowisko odkładania w związku z elementem luźnym.



Mr [Nm]	4
Mx [Nm]	8
My [Nm]	15
Fa_H [N]	250
Fa_V [N]	125



► Konstrukcja pozioma

Wskazuje maksymalny ciężar manipulacyjny w zależności od odległości między środkami punktu ciężkości w kierunku X i Y



► Konstrukcja pionowa

Wskazuje maksymalny ciężar manipulacyjny w zależności od odległości między środkami punktu ciężkości w kierunku X i Z



► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



TECHNIKA SENSOROWA



NJ8-E2
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy – przewód 5 m



TECHNIKA SENSOROWA



NJ8-E2S
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8



Nr katalogowy	► Dane techniczne
Pasuje do rozmiar	ALSR1-63-B
Dopuszczenia	WWR63L-B
Masa [kg]	LABS / REACH / RoHS
	1.9

- ⑦ Gniazdo czujnika zbliżeniowego
 50 Mocowanie część luźna
 H Mocowanie ALSR

