


MAGASIN


AWPR5040-10-A

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Forces et couples



Indique les forces et les couples maximaux susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	40
Mx [Nm]	30
My [Nm]	40
Fa_H [N]	450
Fa_V [N]	450


► Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



► Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



WVM5
Raccord orientable



CAPTEURS



NJ3-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



CAPTEURS



NJR04-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



RACCORDS / AUTRES



ZUB123084
Soulagement de la tension

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	AWPR5040-10-A
Pour	WPR5040L-00-A
Équilibrage plan X/Y +/- [mm]	0.65
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Poids [kg]	1.2

