

MAGASIN


ALSR1-63-B

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Forces et couples



Indique les forces et les couples maximaux susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	4
Mx [Nm]	8
My [Nm]	15
Fa_H [N]	250
Fa_V [N]	125



► Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



► Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CAPTEURS



NJ8-E2
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m



CAPTEURS



NJ8-E2S
Détecteur de proximité inductif, M8



N° de commande

Pour taille de fabrication

Homologations

Poids [kg]

► Caractéristiques techniques**ALSR1-63-B**

WWR63L-B

LABS / REACH / RoHS

1.9

