

# MAGASIN


## ALSR13100

### ► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



#### ► Forces et couples



Indique les forces et les couples maximaux susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	15
Mx [Nm]	25
My [Nm]	60
Fa_H [N]	600
Fa_V [N]	300



#### ► Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



#### ► Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



### ► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



#### CAPTEURS



**NJ8-E2**  
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m



#### CAPTEURS



**NJ8-E2S**  
Détecteur de proximité inductif, M8



**N° de commande**

Pour taille de fabrication

Homologations

Poids [kg]

**► Caractéristiques techniques****ALSR13100**

WWR100L-B

LABS / REACH / RoHS

6.8

