


ESTACIÓN DE REPOSO


AWPR5080-10-A

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Fuerzas y momentos



Muestra fuerzas y momentos estáticos que pueden actuar sobre la estación de reposo debido a la parte suelta



Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	120
My [Nm]	140
Fa_H [N]	1000
Fa_V [N]	1000


► Diseño horizontal

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X e Y



► Diseño vertical

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X y Z



► ACCESORIOS RECOMENDADOS



ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA



WVM5
Racores angulares



SEÑAL



NJ3-E2SK
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8



SEÑAL



NJR04-E2SK
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8



CONEXIONES/OTROS



ZUB123084
Alivio de la tensión

Referencia	Datos técnicos
Adecuado para	AWPR5080-10-A
Compensación en X/Y +/- [mm]	WPR5080L-00-A
Homologaciones	0.75
Peso [kg]	LABS / REACH / RoHS
	2.2

