

MAGASIN


AWPR5100-10-A

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



Forces et couples


Affichage des forces et couples statiques susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	600
Mx [Nm]	500
My [Nm]	600
Fa_H [N]	3000
Fa_V [N]	3000


Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



WW1-8X6
Raccord orientable



CAPTEURS



NJ3-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



CAPTEURS



NJR04-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



RACCORDS / AUTRES



ZUB123084
Soulagement de la tension

N° de commande

Pour

Équilibrage plan X/Y +/- [mm]

Poids [kg]

► Caractéristiques techniques**AWPR5100-10-A**

WPR5100L-00-A

0.75

4

