


PINCE À SACS

BAG

► AVANTAGES DU PRODUIT



- Pince à sacs rigide, durable et rapide pour une solution de prise et dépose ou de palettisation en fin de ligne
- Pince modulaire permettant de manipuler une grande variété de sacs et de matériaux
- Ses accessoires facilement adaptables et prêts à être installés permettent d'accroître l'efficacité et la productivité
- Ses solutions légères et prêtes à être montées permettent d'accélérer la réalisation des projets
- La solution standard éprouvée de l'industrie garantit la longévité, le temps de fonctionnement et la facilité d'entretien

► CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE



IP54



Pneumatique



Préhension externe



Mors de préhension synchronisés



Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung

► DÉFI ET SOLUTION

- Longue durée de vie et faible entretien grâce à l'entraînement synchrone par pignon d'engrenage
- Temps de cycle rapide pour une productivité élevée avec des vérins d'entraînement puissants pour des temps de cycle rapides
- Temps de rééquipement courts même avec des articles différents grâce aux mâchoires de préhension réglables de manière flexible
- Différents matériaux et formes de mâchoires permettent les applications les plus diverses, indépendamment du matériau et du contenu du sac
- Accessoires modulaires pour différentes étapes du processus - comme l'unité de pression supérieure ou la pince pour les intercalaires et les palettes, etc.
- La grande rigidité et la force de maintien du mécanisme de maintien de la pression garantissent une pression adéquate lors de la préhension des pièces à usiner.
- Un capot de protection pour l'ensemble du mécanisme permet l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides

► PLAGE DE PIÈCES À USINER


- Poids de pièce à usiner jusqu'à 50 kg
- Longueur : 600-700 mm
- Largeur : 170-540 mm
- Hauteur : 75-175 mm

► APPLICATIONS DE LA PINCE DE SACS

- Alimentation
- Farines / épices / matières pulvérulentes
- Industrie chimique, des engrais et pétrochimique
- Ciment et matériaux de construction
- Consommables



► DÉTAIL DES AVANTAGES






- ① Accessoires : Borne du distributeur
- ② Accessoires : Bride de raccordement robot
- ③ Accessoires : Unité de pression (hauteur 75-150 mm)
- ④ Mors réglable (largeur 170-430 mm)
- ⑤ Accessoires : Pince de couches intermédiaires
- ⑥ Accessoires : Pince de palettes

► PLUS D'INFORMATIONS/RÉFÉRENCES CROISÉES

► Unité de pression
Z135374 et Z137857

► Pince de couches intermédiaires
Z135343

► Pince de palettes
Z135371



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - STANDARD

N° de commande	Unité	Poids de la pièce à usiner [kg]	Dimension max. (L x L x H) [mm]	Dimension min. (L x L x H) [mm]	Poids du système [kg]	Temps de fermeture / Temps d'ouverture [sec]
BAG137256	Pince de sacs	25	600 x 430 x 150	600 x 170 x 75	45	0.6
BAG137855	Pince de sacs	50	700 x 500 x 175	700 x 300 x 100	55	0.6
BAG165171	Pince de sacs double	25+25	600 x 430 x 150 + 600 x 430 x 150	600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75	115	0.6

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - OPTIONS




N° de commande	Unité	Poids de la pièce à usiner [kg]	Dimension max. (L x L x H) [mm]	Dimension min. (L x L x H) [mm]	Poids du système [kg]	Temps de fermeture / Temps d'ouverture [sec]
Z135374	Unité de pression [Accessoire]	25	600 x 430 x 150	600 x 170 x 75	15	0.5
Z137857	Unité de pression [Accessoire]	50	700 x 500 x 175	700 x 300 x 100	15	0.5
Z135343	Pince de couches intermédiaires [Accessoire]	-	1200 x 1200	1000 x 1000	5	0.5
Z135371	Pince de palettes [Accessoire]	-	1200 x 1200	1000 x 1000	30	2
Z165169* (sur demande)	Adaptateur de robot Type de palette	-	-	-	3	N/A
Z165170* (sur demande)	Adaptateur de robot Type de structure	-	-	-	5.5	N/A
Z165147** (sur demande)	Dispositifs pneumatiques (distributeur, bancs, etc.)	-	-	-	-	-

* Z165169 et Z165170 sont des numéros de référence. Numéros spécifiques pour chaque robot sur demande.

** Z165147 est un numéro de référence. Numéros spécifiques pour différentes combinaisons sur demande.

► DESSINS TECHNIQUES


BAG137256



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Fixation de la pince |
| 2 | Fixation du serre-flan |
| 3 | Fixation élévateur intercalaire |
| 4 | Fixation du lève-palette |
| 5 | Fixation vanne pneumatique |
| 6 | Capteur (pièce disponible) |
| 7 | Capteur (pince fermée) |
| 8 | Capteur (pince ouverte) |
| A | Raccord d'air (ouverture) |
| B | Raccord d'air (fermeture) |

► DESSINS TECHNIQUES





BAG137855



- 1 Fixation de la pince
- 2 Fixation du serre-flan
- 3 Fixation élévateur intercalaire
- 4 Fixation du lève-palette
- 5 Fixation vanne pneumatique
- 6 Capteur (pièce disponible)
- 7 Capteur (pince fermée)
- 8 Capteur (pince ouverte)
- A Raccord d'air (ouverture)
- B Raccord d'air (fermeture)

► DESSINS TECHNIQUES

BAG165171



- 1 Fixation de la pince
- 2 Fixation du serre-flan
- 5 Fixation vanne pneumatique
- 6 Capteur (pièce disponible)
- 7 Capteur (pince fermée)
- 8 Capteur (pince ouverte)
- A Raccord d'air (ouverture)
- B Raccord d'air (fermeture)