

ESTACIÓN DE REPOSO


AWMR2063-00-A

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Fuerzas y momentos



Muestra fuerzas y momentos estáticos que pueden actuar sobre la estación de reposo debido a la parte suelta



Mr [Nm]	20
Mx [Nm]	13
My [Nm]	13
Fa_H [N]	265
Fa_V [N]	250



► Diseño horizontal

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X e Y



► Diseño vertical

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X y Z



► ACCESORIOS RECOMENDADOS



SEÑAL



NJ5-E2SK
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8



Referencia	Datos técnicos
Adecuado para tamaño constructivo	AWMR2063-00-A
Homologaciones	WMR2063L-00-A
Peso [kg]	LABS / REACH / RoHS
	0.49

⑪ Fijación (por parte del cliente)
Rosca ⑥8 para accesorios

