


DEPOSITO


AWPR5040-10-A

► SPECIFICHE PRODOTTO





► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici che possono agire sul deposito a causa della parte mobile




M_r [Nm]	40
M_x [Nm]	30
M_y [Nm]	40
F_{a_H} [N]	450
F_{a_V} [N]	450

► Struttura orizzontale



► Struttura verticale



► ACCESSORI CONSIGLIATI



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



WVM5
Raccordo filettato angolare



SENSORISTICA



NJ3-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



SENSORISTICA



NJR04-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



COLLEGAMENTI/ALTRO



ZUB123084
Rilievo della tensione

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	AWPR5040-10-A
Adatto per	WPR5040L-00-A
Compensazione livello X/Y +/- [mm]	0.65
Peso [kg]	1.2

