

BRIDGE COMMUNICATION MODULE


BCM-I-04-00-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
- Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
- Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- 2 zaawansowane chwytaki, 4 podstawowe chwytaki lub 6 urządzeń cyfrowych
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP65

► ŁĄCZNOŚĆ URZĄDZENIA



► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



CSTE01604

Prosty kabel połączeniowy 2 m - gniazdo M12, 5-stykowe, kod L



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



CELE03175

TigoEngine



CSTE01877

Kabel połączeniowy prosty 5 m - gniazdo M12, 5-stykowe, kod L



Nr katalogowy	► Dane techniczne
	BCM-I-04-00-A
Sterowanie	IO-Link wireless
Liczba chwytaków maks.	4
Klasa IO-Link	Class A/B
Wersja IO-Link	1.1
Zakres częstotliwości [GHz]	2.4
Antena	Złącze śrubowe SMA
Napięcie zasilania [V DC]	18 ... 32
Zasilanie prądem ciągłym [A]	2
Prąd szczytowy zasilania w moc [A]	4
Obsługiwany protokół transmisji	COM 3
Możliwość montażu	Montaż za pomocą śrub
Temperatura robocza [°C]	-25 ... +60
Typ ochrony wg IEC 60529	IP65
Masa [g]	222

