

MAGASIN


AWPR5080-10-A

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



Forces et couples


Affichage des forces et couples statiques susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	120
My [Nm]	140
Fa_H [N]	1000
Fa_V [N]	1000


Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



WVM5
Raccord orientable



CAPTEURS



NJ3-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



CAPTEURS



NJR04-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



RACCORDS / AUTRES



ZUB123084
Soulagement de la tension

Caractéristiques techniques	
N° de commande	AWPR5080-10-A
Pour	WPR5080L-00-A
Équilibrage plan X/Y +/- [mm]	0.75
Poids [kg]	2.1

