

UPÍNACÍ A BRZDOVÝ PRVOK | PNEUMATICKÉ

CBPS1050-A

► VÝHODY VÝROBKU



► bezchybné snímanie

Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne)

C-drážka a T-drážka na snímanie pomocou senzora magnetického poľa

► zatvorený bez energie (NC)

prostredníctvom pružinového zásobníka energie

► dlhá životnosť

5 mil. statických upínacích cyklov


► bezpečnostný prvok

bezpečné brzdenie pri výpadku energie

► Štandardné rozhranie

Vhodné pre štandardné valce podľa normy DIN EN ISO 15552

► TECHNICKÉ DETAILY



① Možnosti montáže

- Štandardizované upevňovacie rozhranie pre jednoduchú integráciu

② Dodávky energie

- Pripojenia vzduchu na bočnej a čelnej strane pre maximálnu flexibilitu

③ Overenie stavu

- Detekcia otvoreného/zatvoreného stavu pomocou senzorov magnetického poľa
- Integrované drážky typu C a T

④ Odvetranie

- pre rýchlu a bezpečnú prevádzku

⑤ Prístupnosť

- Ručné núdzové odblokovanie na uvoľnenie počas výpadku napájania

⑥ Ochrana

- Stierky zabráňujú vniknutiu cudzích predmetov alebo nečistôt

► INFORMÁCIE O VÝROBKOCH

MOŽNOSTI POUŽITIA

- Upevnenie pneumatických valcov
- Ochrana pneumatického valca pred pôsobením vonkajších síl
- Polohovanie osí
- Zabezpečenie proti pádu

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Sériu CBPS je mimoriadne kompaktný upínací a brzdný prvok pre pneumatické valce akéhokoľvek typu. Vyznačuje sa vysokou upínacou silou, dlhou životnosťou a skutočnou brzdnou funkciou – je ideálna pre bezpečné riešenia šetriace priestor.

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



ZCBPS0050-SC
Špeciálny upevňovací skrutka



ZCBPS1050-VA
Predĺženie vonkajšieho závit



ZCBPS1050-ZE
centrovací krúžok



ZCBPS1050-FG
Vodiaca puzdra



MFS02-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS01-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa uhlavé, kábel 5 m



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa uhlavé, kábel 0,3 m - zástrčka M8

▶ TECHNICKÉ NÁKRESY



► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	CBPS1050-A
Ovládanie	pneumatické
Prídržná sila [N]	2120
Teoretická prídržiavací sila ($\mu=0,1$) [N]	2650
pripojenie PLUS možné	Nie
Prevádzkový tlak [bar]	4 ... 6,5
Hodnota B10d	5000000
Presnosť polohovania +/- [mm]	0,100
Doba otvárania [s]	0,055
Doba zatvárania [s]	0,055
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70
Hmotnosť [kg]	0,87
Ø hriadeľa [mm]	20
Funkcia	upnutie a brzdenie
Stav	NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montáže	z prednej strany
Stierač	áno
Objem valca na cyklus [cm³]	16
Napojenie senzoriky	manipulačná drážka
Povolenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

Schematický náčrt. Všeobecné tolerancie podľa DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Hrany podľa ISO 13715. Prvok je možné použiť iba v axiálnom smere pohybu. Ak sa požaduje rotačný pohyb, použite treba konzultovať s technikom. Prvok neumožňuje vedenie. Vedenie sa musí realizovať externe. Prídružná sila je maximálna sila, ktorou je možné pôsobiť v axiálnom smere. Každý upínací a brzdomý prvok sa pred dodaním testuje na predpísané prídružné sily na kalenej oceľovej kalinici s mierne naolejovanou mazacou vrstvou (ISO-VG 68) v rámci 100 % kontroly. Pri použití iných mazív alebo kaliníc s inou povrchovou úpravou môžu byť hodnoty tolerancií odlišné. Pred uvedením do prevádzky treba dodržiavať návod na obsluhu. Vzhľadom na ďalší vývoj sú technické zmeny vyhradené. Aktuálne a ďalšie údaje môžete zistiť online a v návode na obsluhu na stránke www.zimmer-group.com/sk.