


STANOWISKO ODKŁADANIA


AWPR5080-10-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE





► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty mogące oddziaływać na stanowisko odkładania w związku z elementem luźnym.




Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	120
My [Nm]	140
Fa_H [N]	1000
Fa_V [N]	1000

► Konstrukcja pozioma



► Konstrukcja pionowa



► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



ZASILANIE W ENERGIĘ



WVM5
Złącze skręcane kątowno-wychylne



TECHNIKA SENSOROWA



NJ3-E2SK
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8



TECHNIKA SENSOROWA



NJR04-E2SK
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



ZUB123084
Odciążenie od naprężeń

Nr katalogowy	Dane techniczne
Pasuje do	AWPR5080-10-A
Wyrównanie płaszczyzny X/Y +/- [mm]	WPR5080L-00-A
Dopuszczenia	0.75
Masa [kg]	LABS / REACH / RoHS
	2.2

