


MAGASIN


AWPR5125-10-A

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Forces et couples



Affichage des forces et couples statiques susceptibles d'avoir un impact sur le magasin en raison de la partie mobile



Mr [Nm]	600
Mx [Nm]	500
My [Nm]	600
Fa_H [N]	3000
Fa_V [N]	3000


► Structure horizontale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Y



► Structure verticale

Indique le poids maximal de manutention en fonction des entraxes du barycentre dans les directions X et Z



► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



WV1-8X6

Raccord orientable



CAPTEURS



NJ3-E2SK

Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



CAPTEURS



NJR04-E2SK

Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8



RACCORDS / AUTRES



ZUB123084

Soulagement de la tension

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	AWPR5125-10-A
Pour	WPR5125L-00-A
Équilibrage plan X/Y +/- [mm]	0.75
Poids [kg]	4

