


订购编号	CSTE01877
技术数据	
固定螺纹	M12
固定类型	渗透技术
连接类型	插座
规格	直头
接触点/面数量	5
编码	L
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	12
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
夹紧基体材料	锌压铸, 镀镍
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封材料	FKM
电缆套材质	PUR
电缆长度 [m]	5
电缆直径 Ø [mm]	7.6
线的数量 x 直径 [mm²]	5x1.50
阻燃	是
无卤素	是
耐水解	是
耐油	是
无硅	是
可适应拖链	是
(最大)免维护周期	5 百万次循环
抗扭	是
扭力	+/-180°/m, < 2 百万次循环
固定安装的最小弯曲半径	7.5xØ
拖链使用的最小弯曲半径	10xØ
环境温度(固定)最小 [°C]	-50
环境温度(固定)最大 [°C]	+80
环境温度(拖链)最小 [°C]	-25
环境温度(拖链)最大 [°C]	80
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.13



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

