


订购编号	CSTE01483
技术数据	
固定螺纹	M12
连接类型	插座 / 线端
规格	直头
接触点/面数量	5
编码	A
电流负荷(40°) [A]	4
额定电压 [V]	125
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
夹紧基体材料	PUR
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封材料	FPM/FKM
电缆套材质	PUR
电缆长度 [m]	5
电缆直径 Ø [mm]	4.8
线的数量 x 直径 [mm²]	5x0.34
阻燃	是
无卤素	是
耐水解	是
耐油	是
可回收利用	是
耐酸碱	是
无硅	是
抗紫外线	是
抗扭	是
扭力	+/-180°/m, < 2 百万次循环
可适应拖链	是
(最大)免维护周期	5 百万次循环
固定安装的最小弯曲半径	5xØ
拖链使用的最小弯曲半径	10xØ
环境温度(固定)最小 [°C]	-40
环境温度(固定)最大 [°C]	+80
环境温度(拖链)最小 [°C]	-25
环境温度(拖链) 最大 [°C]	80
认证	UL / CE / CSA / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.02



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY