


# PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY

## CSTE02008

| Nr katalogowy                                                 | CSTE02008              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>                                        |                        |
| Gwint przyłączeniowy                                          | M12-M12                |
| Typ przyłącza                                                 | Męskie/żeńskie         |
| Kodowanie                                                     | A                      |
| Wersja                                                        | Proste/proste          |
| Liczba styków                                                 | 5                      |
| Napięcie znamionowe [V]                                       | 60                     |
| Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]     | 4                      |
| Materiał uchwytu                                              | PUR                    |
| Materiał wierzchni                                            | metal, CuZn, niklowany |
| Materiał uszczelniający                                       | FKM                    |
| Materiał płaszcza przewodu                                    | PUR                    |
| Długość przewodu [m]                                          | 5                      |
| Ø przewodu [mm]                                               | 7.0                    |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu [mm²]                    | 2x0.25+2x0.34          |
| Promień zagięcia przy montażu na stałe min.                   | 6xØ                    |
| Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 10xØ                   |
| Zakres temperatur (stały) min. [°C]                           | -40                    |
| Zakres temperatur (stały) maks. [°C]                          | +80                    |
| Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) min. [°C]              | -30                    |
| Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) maks. [°C]             | 70                     |
| Typ ochrony wg IEC 60529                                      | IP67                   |
| Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia                 | Tak                    |
| Zgodność z LABS                                               | Tak                    |
| Zgodność z dyrektywą RoHS                                     | Tak                    |
| Zgodność z dyrektywą REACH                                    | Tak                    |
| Nadaje się do łańcuchów kablowych                             | Tak                    |
| Odporność na olej                                             | Tak                    |
| CE – dopuszczenie do obrotu w Europie                         | Tak                    |
| Zatwierdzenie UL                                              | Tak                    |
| CSA – dopuszczenie do obrotu w Kanadzie                       | Tak                    |
| EAC – dopuszczenie do obrotu w Eurazji                        | Tak                    |
| UKCA – dopuszczenie do obrotu w Wielkiej Brytanii             | Tak                    |



- ② RD
- ③ BK
- ④ WH
- ⑤ BU

