

COMPENSADORES DE EJES

DGZ2006-16-A

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Fuerzas y momentos

Muestra las fuerzas y los momentos máximos



Mr [Nm]	10
My [Nm]	10
Fa [N]	1150

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



SEÑAL

	MFS02-S-KHC-P1-PNP Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conec- tor M8	
	MFS02-S-KHC-P2-PNP Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conec- tor M8	
	MFS02-S-KHC-IL Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conec- tor M8	



CONEXIONES/OTROS

	KAG500 Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8	
	KAG500B4 Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8	
	S8-G-3 Conector M8 recto confeccionable	
	S8-G-4 Conector M8 recto confeccionable	

Referencia	Datos técnicos
	DGZ2006-16-A
Carrera en el eje Z [mm]	16
Fuerza del muelle [N]	25 ... 37
Precisión de repetición +/- [mm]	0.01
Temperatura de servicio [°C]	5 ... +80
Protección según IEC 60529	IP54
Peso [kg]	0.55

