


# VERBINDUNGSLEITUNG

## CSTE02025

Bestell-Nr.	CSTE02025
<b>Technische Daten</b>	
Anschlussgewinde	M8-M12
Anschlusstyp	Stift / Buchse
Codierung	B / A
Ausführung	Gerade/gerade
Anzahl Kontakte	5 / 5
Bemessungsspannung [V]	30
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	3
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Kabellänge [m]	0,15
Kabel-Ø [mm]	5,6
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm²]	5x0,25
Biegeradius bei fester Verlegung min.	6xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.	10xØ
Temperaturbereich (fest) min. [°C]	-40
Temperaturbereich (fest) max. [°C]	+90
Temperaturbereich (Schleppkette) min. [°C]	-30
Temperaturbereich (Schleppkette) max. [°C]	90
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Flammwidrig	Ja
LABS-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
REACH-konform	Ja
Schleppkettenfähig	Ja
Ölbeständig	Ja
CE - Marktzulassung Europa	Ja
UKCA - Marktzulassung United Kingdom	Ja



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

