

轴补偿模块

DGZ2006-16-A

产品规格



力和力矩

显示最大力和力矩



Mr [Nm]	10
My [Nm]	10
Fa [N]	1150

配件建议



传感器



MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8



MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器直头, 电缆0.3 m-连接器M8



MFS02-S-KHC-IL
双位置传感器, 直型, 0.3 m 电缆 - M8 插头



接口 / 其他



KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



KAG500B4
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



S8-G-3
可焊线的插入式直连接头 - M8连接头



S8-G-4
可焊线的插入式直连接头 - M8连接头



订购编号	技术数据
	DGZ2006-16-A
Z 轴上的行程 [mm]	16
弹簧力 [N]	25 ... 37
重复定位精度 +/- [mm]	0.01
操作温度 [°C]	5 ... +80
根据 IEC 60529 标准安全保护	IP54
重量 [kg]	0.55

