

自动闭合装置

SILENTO DOPPIO 50 系列

▶ 产品规格



专为窄推拉门设计的缓冲器系统。结构紧凑,应用范围广泛。适用于现有的滑动系统。改装简单。

▶ 应用范围



盖门



滑门



抽屉




铰链

▶ 产品特点

系列	行程 [mm]	Medium	工作方向
Silento Doppio 50	50.0	流体	两侧向内关闭

▶ 技术图纸



▶ 技术数据


订购编号	E050-08-071	E050-08-147	E050-08-236
待制动物体 [kg]	30.0	50.0	50.0
工作方向	两侧向内关闭	两侧向内关闭	两侧向内关闭
空程	否	否	否
空程长度 [mm]	0.0	0.0	0.0
技术	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort
最大总长度 [mm]	237.0	237.0	237.0
SEZ 外壳颜色	RAL7035 工业灰	RAL7035 工业灰	RAL7035 工业灰
SEZ 锁紧杆颜色	自然色	自然色	自然色
SEZ 钻孔 Ø [mm]	4.2	4.2	4.2
SEZ 宽度 [mm]	12.2	12.2	12.2
SEZ 高度 [mm]	17.8	17.8	17.8
SEZ 锁紧杆规格	A 型	S 型	A 型

闭合装置

自动闭合装置

功能原理

自动闭合装置固定在例如抽屉的屉底处,同步件(触发器)则直接固定在抽屉上。
触发器与锁紧杆啮合,缩回弹簧将抽屉拉入,同时由缓冲器轻柔制动。



规格






向内关闭的自动闭合装置

抽屉打开时,触发器带动锁紧杆,从而张紧缩回弹簧。


锁紧杆在凹槽末端倾斜,释放触发器,从而释放抽屉。

关闭时,触发器松开锁紧杆,缩回弹簧将抽屉拉入,同时缓冲作用生效。



闭合装置产品范围(内关闭式)


- ▶ 外壳长度 (l): 200 至 385 mm
- ▶ 外壳宽度 (b): 18 至 25 mm
- ▶ 外壳深度 (t): 10.4 至 18 mm
- ▶ 行程 (s): 50 至 100 mm




向外关闭的自动闭合装置

如果需要缓冲的五金件系统中没有足够的安装空间来容纳触发器,则可以使用向外关闭的自动闭合装置。

该系统有一个滑板,可以分流作用力,从而使缓冲器承受压力。



门已关闭




门已打开


自动闭合装置的应用

示例中展示了一个拥有两扇上滑门的储藏柜,触发器必须尽可能安装在门的靠外位置,否则会和中隔发生碰撞。

自动闭合装置必须向外关闭。



储藏柜,已关闭



储藏柜,已打开


闭合装置产品范围(外关闭式)

外壳长度 (l): 222 至 345 mm

外壳宽度 (b): 37 mm


外壳深度 (t): 16 mm

行程 (s): 50 至 100 mm




双向作用自动闭合装置

为了在两个方向上实现滑门缓冲,需要用到双向作用自动闭合装置。触发器固定在柜体上,自动闭合装置固定在滑门上。



推拉门,向右缓冲



推拉门,向左缓冲